

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

250 mm铝管管座，带塑料支脚



产品描述

此连接元件设计为模块式信号塔的一部分并可电气连接至信号塔。一个信号塔可任意组合多达五个信号元件。例如，五个视觉信号元件或四个视觉信号元件和一个音响信号元件。只有音响信号元件才能作为信号塔顶元件。元件之间通过卡扣式连接系统建立机电连接。请注意，PSD-S 50信号塔（50 mm直径）的机械系统与PSD-S信号塔（70 mm直径）的机械系统不兼容。

优势

- 用于安装在安装表面（地板）、接线盒或者支架（见附件）上的连接元件
- 插拔式接口技术
- 安装后的防护等级：IP65

商业数据

订货号	1018801
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DRL116
产品关键代码	DRL116
GTIN	4055626502694
单件重量（含包装）	246.1 g
单件重量（不含包装）	246.1 g
原产地	AT

技术数据

说明

应用说明

应用说明	只用于工业应用
------	---------

产品属性

产品类型	安装部件
供货范围	端板和密封件
可安装信号元件数	最大 5

连接数据

不带套管

连接方式	直插式连接
柔性导线横截面	0.5 mm ² ... 1.5 mm ²
导线横截面, 柔性[AWG]	... 15
剥线长度	7 mm


带套管

连接方式	直插式连接
柔性导线横截面	0.25 mm ² ... 1.5 mm ²
导线横截面, 柔性[AWG]	... 15
剥线长度	7 mm

刚性

连接方式	直插式连接
硬导线横截面	0.5 mm ² ... 1.5 mm ²
剥线长度	7 mm

尺寸

尺寸图	
高度	293 mm
直径	50 mm

材料规格

颜色	黑色
材料	PA-GF

环境和真实条件

环境条件

PSD-S 50 CE BT 250-M - 连接件



1018801

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1018801>

保护等级	IP65, 安装后
环境温度 (运行)	-30 °C ... 60 °C

电磁兼容数据

电磁兼容性	符合EMC标准2004/108/EC和低压指令2006/95/EC
-------	-----------------------------------

安装

安装类型	基座安装
组装说明	包括密封件
安装位置	任意

PSD-S 50 CE BT 250-M - 连接件


1018801

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1018801>



图纸

尺寸图



PSD-S 50 CE BT 250-M - 连接件



1018801

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1018801>

认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1018801>



cULus Listed
认证ID: E140324

cULus Listed

PSD-S 50 CE BT 250-M - 连接件



1018801

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1018801>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27371232
ECLASS-12.0	27371232
ECLASS-13.0	27371232

ETIM

ETIM 9.0	EC001152
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

PSD-S 50 CE BT 250-M - 连接件



1018801

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1018801>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯(中国)投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编: 211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn