Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony P6 - Alimentation interne - 24Vdc - 87W pour Standard Box

HMIYP6PUDCSCTO

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony P6
Type de produit ou équipement	Module d'alimentation
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire électrique

Complémentaires

Destination d'accessoire / de pièce détachée	modular box PC
Tension d'entrée	24 V CC
Courant à l'appel	30 A at 18...31,2 V CC
Type de connecteur	3 borniers à vis-étrier
Compatibilité de gamme	Harmony P6

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0…55 °C
Température ambiante pour le stockage	-30…70 °C
Humidité relative	5…95 % sans condensation

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	16,0 cm
Largeur de l'emballage 1	29,9 cm
Longueur de l'emballage 1	39,8 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1000,0 g

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Sans gaz fluoré	**Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6**
Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive RoHS UE	**Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)**
Numéro SCIP	**1d4618f5-6af2-476b-9c12-08aec44ed716**
Régulation REACh	**Déclaration REACh**
Statut sur la présence d'halogène	**Product contains halogen above thresholds**
sans PVC	**Non**
Sans silicone	**Non**

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation	**Non**

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Non**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**