

0,5 m Mini USB 2.0-Kabel - A-auf-Mini B – Stecker/Stecker

Produkt-ID: USB2HABM50CM



Das 0,5 Meter (50 cm) lange USB A-auf Mini B-Kabel USB2HABM50CM verfügt über einen (4-poligen) USB A-Stecker und einen (5-poligen) Mini B-Stecker und unterstützt High Speed USB 2.0-Übertragungsraten bis zu 480 MBit/s. Als hochwertiger Ersatz zum Anschließen einer digitalen Kamera an einen Hostcomputer ist dieses strapazierfähige USB 2.0-Kabel eine kostengünstige Lösung zum Maximieren der Dateiübertragungsleistung von MP3-Playern, PDAs oder digitalen Camcordern. Das A-auf-Mini B-Kabel wurde fachmännisch entwickelt und nur aus hochwertigsten Materialien gefertigt und bietet digitale Datenübertragungen für schärfere, natürlichere Bilder und Ton bei höheren Geschwindigkeiten. Mit lebenslanger Garantie.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Ideales Ersatz-USB-Kabel zum Übertragen von Bildern, Videos, MP3-Dateien von digitalen Kameras, digitalen Camcordern, MP3-Playern, PDAs und anderen mobilen Geräten auf Ihren Laptop oder Desktop-PC

Merkmale

- Strapazierfähige PVC-Konstruktion
- Hochwertige USB A- und USB Mini B-Anschlüsse
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung

Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Steckverbinder

Steckverbinder A	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Steckverbinder B	USB Mini-B (5-polig)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	19.7 in [50 cm]
Produktlänge	19.7 in [50.0 cm]
Produktbreite	0.0 in [0.0 mm]
Produkthöhe	0.0 in [0.0 mm]
Produktgewicht	1.1 oz [30.2 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.4 in [10.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.1 oz [31.2 g]

Verpackungsin



halt

Im Paket enthalten 0,5 m Mini USB 2.0-Kabel - A-auf-Mini B

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

