

Fiche technique du produit

Spécifications



Telefast - relais statique embrochable - 12,5mm - entrée - 230..240Vca 50Hz

ABS7EA3M5

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Gamme de produit | Advantys Telefast ABE7 |
| Type de produit ou équipement | Relais statique embrochable |
| Type de relais | Relais d'entrée |
| Quantité minimum de commande | Lot de 4 |

Complémentaires

| | |
|-----------------------------|--|
| Temps de réponse | <= 20 ms de l'état 0 à 1 <= 20 ms de l'état 1 à 0 |
| Dimension du pas en largeur | 12 mm |
| Compatibilité produit | ABE7P16F310E ABE7P16F312 ABE7P16F310 |
| Tension d'entrée logique | 230...240 V CA 50/60 Hz |
| Tension de sortie logique | 5...24 V CC |
| Poids Net | 0,014 kg |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 5,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 5,2 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 6,5 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 13,0 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 4 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 5,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 5,2 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 6,5 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 52,0 g |
| Type d'emballage 3 | S01 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 64 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 15,0 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 15,0 cm |

Longueur de l'emballage 3 40,0 cm

Poids de l'emballage 3 1,045 kg

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

| | |
|-----------------------------------|--|
| Emballage avec carton recyclé | Non |
| Emballage sans plastique | Non |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| sans PVC | Oui |

Use Again

Réemballer et réusiner


| | |
|-----------------------|---|
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise | Oui |
| WEEE Label | <p>Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.</p> |

Fiche technique du produit

ABS7EA3M5

Schémas de raccordement

Schéma de câblage interne



Fiche technique du produit

ABS7EA3M5

Image of product / Alternate images

Alternative





Fiche technique du produit

ABS7EA3M5

