


# 3M™ Bumpon™

## Butées adhésives de protection



**3M** *Innovation*


# Butées adhésives de protection 3M™

## *Pour une amélioration de l'esthétique*

### Applications dans l'industrie

Les butées adhésives 3M Bumpon s'utilisent comme butées de protection mais également comme cales. Elles absorbent vibrations, bruits et adhèrent sur une grande variété de surfaces. Les butées adhésives 3M Bumpon ne laissent pas de trace et se distinguent par un grand pouvoir anti-dérapant ainsi qu'une grande résistance à l'abrasion.

Les butées adhésives 3M Bumpon sont disponibles en différentes couleurs ou en version transparente ainsi qu'en diverses formes et dimensions. Elles peuvent aussi être prédécoupées selon vos souhaits.



#### **Comme cales anti-dérapantes qui amortissent les chocs ...**


...pour tôles, éléments de façades et boîtiers.

#### **Comme pieds anti-dérapants et amortisseurs de vibrations ...**

...pour appareils électroménagers, machines à coudre, ordinateurs, calculatrices, téléphones, téléviseurs et pièces de décoration en verre, porcelaine ou céramique.

#### **Des équipements plus faciles à déplacer ...**

Les butées à faible coefficient de friction permettent de déplacer sans efforts des éléments lourds sur des surfaces planes.



#### **Comme butées de protection et amortisseurs de bruits ...**


...pour portes, tiroirs, fenêtres, murs, meubles.

#### **Il est simple de gagner du temps et de l'argent ...**

...avec les butées adhésives 3M Bumpon vous remplacez les butées traditionnelles fixées mécaniquement. Enlevez tout simplement la butée du protecteur et pressez la sur la surface. Une utilisation simple et rapide.



# Bumpon™



## Les butées adhésives de protection 3M Bumpon ...

...sont en polyuréthane à résilience permanente, restant souple et sans craquelure dans le temps. Avec un adhésif\* sensible à la pression et à haute performance, protégées par un protecteur anti-adhérent, leur application est rapide et facile. Leurs formes et couleurs les rendent esthétiques.

\*caoutchouc ou acrylique

## Les butées adhésives transparentes ...

...permettent une fixation invisible sur le verre, le plexiglas ou des surfaces colorées (bois, plastique, métaux). Elles ne jaunissent pas dans le temps.

## La gamme des butées souples transparentes ...

...combine les qualités de la gamme transparente standard à des caractéristiques uniques d'amortissement des chocs. Le polyuréthane transparent souple ne dessèche pas contrairement au caoutchouc: il dure ainsi année après année en conservant sa performance initiale. Une solution ingénieuse pour prévenir les claquements de portes et de tiroirs.

## Notre gamme standard ...

...comprend des butées adhésives 3M Bumpon de formes différentes en gris, brun, noir ou blanc. Différentes hauteurs, largeurs et diamètres sont disponibles.



## Des butées prédécoupées sur mesure ...

...peuvent être fabriquées selon vos désirs dans les coloris gris, brun, noir ou blanc.

## Des butées fabriquées selon les souhaits du client ...


...offrent des possibilités sans limite: Dès 15.000\* pièces, les butées adhésives 3M Bumpon peuvent être fabriquées selon vos désirs (forme, couleur, dimension). Cela vous permet d'intégrer la solution "butées adhésives" dès la conception de votre produit.

\*30.000 pièces pour les formats dont la base est inférieure à 19 mm.




# Exemples de butées de protection 3M™ Bumpon™ standard

Les deux derniers chiffres de chaque référence indiquent la forme de la butée (ex: 5023 a la même forme que 5323)




SJ-5382 Transparent  
Ø 6.4 mm ↑ 1.9 mm




SJ-5007 Noir  
↔ 10.2 mm ↑ 2.5 mm



SJ-5705 Noir  
↔ 31.8 mm ↑ 6.1 mm



SJ-5076 Noir  
Ø 8 mm ↑ 2.8 mm



SJ-5302 Transparent  
Ø 7.9 mm ↑ 2.2 mm



SJ-5008 Noir, gris, blanc, brun  
↔ 12.7 mm ↑ 3.1 mm



SJ-5510 Noir, gris, blanc, brun  
↔ 12.7 mm ↑ 3.8 mm



SJ-5012 Noir, gris, blanc, brun  
Ø 12.7 mm ↑ 3.5 mm



SJ-5306 Transparent  
Ø 9.5 mm ↑ 3.8 mm



SJ-5018 Noir, gris, blanc, brun  
↔ 12.7 mm ↑ 5.8 mm



SJ-5003 Noir, gris, blanc, brun  
Ø 11.1 mm ↑ 5 mm



SJ-5744 Noir  
Ø 19 mm ↑ 4 mm



SJ-5378 Transparent  
Ø 10.2 mm ↑ 3.3 mm




SJ-5023 Noir, gris, blanc, brun  
↔ 20.6 mm ↑ 7.6 mm



SJ-5027 Noir, gris, blanc, brun  
Ø 16 mm ↑ 7.9 mm



SJ-6553 Ultra Souple Transparent  
↔ 11 mm ↑ 3.05 mm



SJ-5303 Transparent  
Ø 11.1 mm ↑ 5 mm



SJ-5323 Transparent  
↔ 20.6 mm ↑ 7.6 mm



SJ-5017 Noir, gris, blanc, brun  
Ø 19 mm ↑ 9.6 mm



SJ-5201 Brun Clair  
Ø 11 mm ↑ 3.2 mm



SJ-5312 Transparent  
Ø 12.7 mm ↑ 3.5 mm



SJ-5514 Noir, gris, blanc  
↔ 20.6 mm ↑ 13.2 mm



SJ-5009 Noir, gris, blanc, brun  
Ø 22.3 mm ↑ 10.1 mm



SJ-5406 Ultra Blanc  
Ø 9.5 mm ↑ 3.8 mm



**3M**

3M FRANCE

Département Techniques Adhésives Industrielles

Boulevard de l'Oise  
95006 CERGY cedex  
Tel : 01 30 31 62 64  
Fax: 01 30 31 62 56

## Polyvalence 3M

Les butées de protection 3M Bumpon se déclinent en une large gamme de formes, couleurs et épaisseurs combinée à différentes possibilités d'adhésifs qui vous permettent de choisir la solution parfaite pour chaque application.

Pour plus d'informations, visitez notre site:

[www.3m.com/bumpon](http://www.3m.com/bumpon)