

MICROFOX-F ESD_DB - Flachzange

1212797

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212797>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



ESD Elektronik-Flachzange, Greiffläche glatt, mit Öffnungsfeder, entspiegelt und phosphatiert, 2-Komponenten Griff, Verpackungsart: mit Halterung für Verkaufsdisplay (Backcard)

Produktbeschreibung

Hinweis:

Aufgrund der derzeitigen Herausforderungen am globalen Beschaffungsmarkt ist Phoenix Contact leider gezwungen, ein anderes ESD konformes Material zu akzeptieren. Die Werkzeuge werden zukünftig mit Kunststoffgriffen in schwarz/türkis geliefert. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion und Qualität der ESD-Zangen.

Ihre Vorteile

- Ergonomisch geformte Zwei-Komponentengriffe für ermüdungs- und abrutschsicheres Arbeiten
- Öffnungsfeder für ein gleichmäßiges, leichtgängiges Öffnen
- Spezielle leitfähige Kunststoffgriffe sorgen für eine langsame und kontrollierte Abfuhr von elektrostatischer Energie entsprechend der Normen und Vorschriften wie z. B.: DIN EN 61340-5
- Metalloberflächen sind feinstpoliert und phosphatiert für einen optimalen Rostschutz und blendfreies Arbeiten
- Geschraubtes Präzisionsgelenk für dauerhafte Stabilität und optimale Arbeitsergebnisse
- Hergestellt aus hochwertigem Spezialwerkzeugstahl

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212797
Verpackungseinheit	6 Stück
Mindestbestellmenge	6 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3152
GTIN	4046356995030
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	101,633 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	101,633 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	DE

MICROFOX-F ESD_DB - Flachzange



1212797

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212797>

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp

Elektronikzange

Elektrische Eigenschaften

Sicherung

DIN EN 61340-5-1/VDE 0300-5-1, DIN EN 61340-2-3/VDE 0300-2-3

Maße

Länge

125 mm

Materialangaben

Farbe

mehrfarbig

Material

Stahl

Beschichtung

phosphatiert

MICROFOX-F ESD_DB - Flachzange



1212797

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212797>

Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212797>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

MICROFOX-F ESD_DB - Flachzange



1212797

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212797>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043817
ECLASS-15.0	21043817

ETIM

ETIM 9.0	EC000833
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112100
-------------	----------

MICROFOX-F ESD_DB - Flachzange



1212797

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212797>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de