

HUB USB 3.0 a 7 porte alimentato - Perno e concentratore USB 3.0 ultra veloce - Nero

Product ID: ST7300USB3B



L'hub USB 3.0 ST7300USB3B permette di aggiungere sette porte USB 3.0 esterne a un computer utilizzando un'unica connessione host USB 3.0.

Offrendo velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps, l'hub USB è conforme alle specifiche SuperSpeed USB 3.0 ed è compatibile all'indietro con dispositivi USB 2.0 e 1.x.

Progettato per un agevole accesso alle porte durante il collegamento e lo scollegamento dei dispositivi, l'hub presenta l'orientamento delle porte verso un lato, con rilevamento e protezione dai sovraccarichi di corrente su tutte le sette porte. L'hub supporta le tecnologie plug-and-play e hot-swap, consentendo la commutazione e il funzionamento dei dispositivi collegati senza dover spegnere il computer host.

L'hub USB è alimentato tramite bus per l'utilizzo in ambienti in cui potrebbe non essere disponibile una presa di corrente ma è ideale anche per i dispositivi USB ad alta potenza grazie all'adattatore di alimentazione opzionale incluso.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Grazie alle porte aggiuntive, consente di espandere le funzionalità USB 3.0 del sistema
- Rende maggiormente accessibili le porte USB posizionando l'hub in qualsiasi punto entro la portata del cavo
- Permette di aumentare il raggio dei dispositivi USB poiché l'hub funziona come ripetitore in un punto intermedio
- Consente di separare le porte USB molto ravvicinate per installare meglio le prese USB di maggiori dimensioni o impedire l'eccessivo affollamento

Features

- Sette porte USB 3.0 downstream accessibili da un lato dell'hub, che supportano fino a 5 Gbps
- Compatibilità multi-piattaforma universale, non richiede l'installazione di driver
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
- Retrocompatibile con dispositivi USB 2.0 e 1.x
- Rilevamento e protezione da sovraccarichi di corrente su ogni porta USB
- Alimentato tramite bus USB, comprende un adattatore di alimentazione esterno opzionale per dispositivi USB ad alta potenza
- Comprende il cavo USB 3.0 A a B

Hardware	Warranty	2 Years
	Connessione host USB-C	No
	ID chipset	VIA/VLI - VL813
	Porta(e) di ricarica rapida	No
	Porta(e) per dispositivi USB-C	No
	Porte	7
	Tipo bus	USB 3.0
Prestazioni	Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
	Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i	Tipo/i connettori	1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina 7 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Software	Compatibilità con sistemi operativi	OS Independent; No additional drivers or software required
Note/requisiti speciali	Nota	In caso di collegamento a una porta host USB 2.0, le prestazioni potrebbero essere limitate
	Requisiti di sistema e cavi	Porta USB 3.0 disponibile
Indicatori	Indicatori LED	7 - LED di connessione porte all'hub
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	36
	Corrente di uscita	3 A
	Corrente ingresso	1.3 A
	Tensione di uscita	12 DC
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
	Tipo presa	M
	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	-2°C to 52°C (29°F to 125°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 56°C (-4°F to 132°F)
	Umidità	5-95% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.9 in [23 mm]
	Colore	Nero
	Fattore di forma	Desktop
	Larghezza prodotto	2.8 in [70 mm]

	Lunghezza prodotto	6.8 in [172 mm]
	Peso prodotto	5.2 oz [148 g]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	19.6 oz [556 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Hub USB 3.0 1 - Cavo USB 3.0 da 1 m 1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ) 1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.