



Serrure à encastrer

Porte de communication



Serrure à encastrer Y10, Y50

De la porte de chambre à la porte de salle de bain, vous trouverez au sein de la gamme de serrures Yale la solution adaptée à vos besoins.


Caractéristiques

- Coffre en acier verni blanc
- Trous de passage des vis pour rosaces
- Tête à bouts ronds
- Pêne demi-tour et pêne dormant zingués
- Carré de 7 mm
- Verrouillage à 1 tour

Versions

- Fonction : bec de cane, condamnation, pêne dormant et demi-tour
- Axe : 40 et 50 mm
- Packaging : blister et sachet

Plan



Réversible sans démontage du coffre



Pêne demi-tour bombé pour limiter le bruit au claquement



Pênes métalliques pour une durabilité et résistance à long terme




Serrure à encastrer


Porte de communication




Inverser le sens d'ouverture



- 1)** Pousser le pêne demi-tour à fond et le maintenir dans cette position.
2) Maintenir le ressort comprimé manuellement ou à l'aide d'un outil.






- 3)** Tirer pour sortir le pêne demi-tour et relâcher le ressort.
4) Retourner le pêne demi-tour.



- 5)** Enfoncer le pêne demi-tour retourné.
6) Relâcher le pêne demi-tour.

Conseils de pose



Référence	Description	Application	Inclus	Packaging	PCB
Y12R-A40/B/SF	Serrure à encastrer coffre 135 mm bec de cane, axe 40 mm	Cuisine, salon	Gâche	Sachet	20
Y13R-A40/B/SF	Serrure à encastrer coffre 135 mm bec de cane à condamnation, axe 40 mm	Salle de bain, toilette	Gâche	Sachet	20
Y15R-A40/B/SF	Serrure à encastrer coffre 135 mm pêne dormant demi-tour, axe 40 mm	Chambre	Gâche, 1 clé	Sachet	20
Y50R-A40/B/SF	Serrure à encastrer coffre 135 mm pour cylindre, axe 40 mm	Porte de service	Gâche	Sachet	20
Y12R-A40/B/SC	Serrure à encastrer coffre 135 mm bec de cane, axe 40 mm	Cuisine, salon	Gâche	Blister	10
Y13R-A40/B/SC	Serrure à encastrer coffre 135 mm bec de cane à condamnation, axe 40 mm	Salle de bain, toilette	Gâche	Blister	10
Y15R-A40/B/SC	Serrure à encastrer coffre 135 mm pêne dormant demi-tour, axe 40 mm	Chambre	Gâche, 1 clé	Blister	10
Y50R-A40/B/SC	Serrure à encastrer coffre 135 mm pour cylindre, axe 40 mm	Porte de service		Blister	5
Y53R-A50/B/SC	Serrure à encastrer coffre 135 mm bec de cane à condamnation, axe 50 mm	Salle de bain, toilette		Blister	10
Y55R-A50/B/SC	Serrure à encastrer coffre 135 mm pêne dormant demi-tour, axe 50 mm	Chambre	1 clé	Blister	10