

Adaptateur audio USB 7.1 - Carte son externe avec audio numérique SPDIF

Product ID: ICUSBAUDIO7D



Cette carte son USB externe, adaptateur audio polyvalent offre une solution de haute qualité pour la mise à niveau du système sonore d'un ordinateur de bureau ou portable.

La carte son USB offre une riche expérience audio USB ; elle se connecte à un ordinateur hôte via une simple connexion USB 2.0. Cette solution fournit une capacité audio externe impressionnante qui peut s'installer instantanément sur des systèmes, sans avoir à ouvrir le boîtier de l'ordinateur.

La carte son USB externe prend en charge des applications audio analogiques et numériques pour des applications audio de 2 à 7.1 canaux ; elle offre une mise à niveau économique d'une carte son intégrée et fait d'un ordinateur de bureau/portable un véritable système sonore home-cinema.

La carte son USB externe offre un contrôle du volume simple, ainsi que deux entrées microphone externes : une solution conviviale pour toutes les applications audio nécessitant un son haute qualité avec entrées multiples prenant en charge les taux d'échantillonnage 44,1 KHz et 48 KHz pour la lecture et l'enregistrement analogiques ou 48 KHz pour le SPDIF.

Solution parfaitement adaptée aux systèmes home-cinema, aux applications de jeux ou aux présentations multimédias, la carte son USB externe est facile à installer grâce à sa prise en charge prêt-à-l'emploi dans les systèmes d'exploitation Windows XP et Windows Vista. Conçue pour produire une solution sonore fiable et durable, la carte son USB externe/adaptateur audio bénéficie de notre garantie de 2-ans et de l'assistance technique gratuite à vie.

Remarque : Le port SPDIF optique pass-through de l'adaptateur audio prend en charge l'audio à deux canaux ; ce port ne prend pas en charge l'audio 5.1 ou 7.1.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Prise en charge complète de sortie audio 7.1 dans une carte son externe compacte et portable.
- Permet de connecter des haut-parleurs externes via des mini-prises 3,5 mm ou de sorties S/PDIF optiques.
- Bénéficie de la garantie StarTech.com d'un an et de l'assistance technique gratuite à vie.

Features

- Sorties audio 7.1 complètes via Mini-Jack 3,5 mm
- Entrée (passthrough) et sortie S/PDIF optique
- Entrée microphone double
- Boutons intégrés pour le contrôle du volume
- Enregistrement et lecture en mode duplex complet
- Prend en charge les taux d'échantillonnage 44,1 et 48 KHz pour la lecture ou l'enregistrement analogiques ou 48 KHz pour le SPDIF
- Interface hôte conforme à USB 2.0 haute vitesse, avec vitesses de transfert pouvant atteindre 480 Mb/s

	Warranty	2 Years
Matériel	ID du chipset	C-Media - CM6206
Performance	Spécifications audio	8 canaux DAC à 16 bits (son surround 7.1) Prend en charge les taux d'échantillonnage 44,1 et 48 KHz pour la lecture et l'enregistrement analogiques ou 48 KHz pour le SPDIF Connecteurs de sortie 3,5 mm pour enceintes avant, surround, arrière et centrale/caisson de graves
Connecteur(s)	Ports externes	2 - Toslink (SPDIF , optique) Femelle 8 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
	Types de connecteur	1 - USB B (4 broches) Femelle
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000 Windows Server® 2008 R2, 2003 (32/64)
Notes spéciales / Configuration	Remarque	Le port SPDIF optique pass-through de l'adaptateur audio prend en charge l'audio à deux canaux ; ce port ne prend pas en charge l'audio 5.1 ou 7.1.
Indicateurs	Indicateurs lumineux	1 - Alimentation/activité 1 - Désactivation du microphone
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 20 à 80 %, sans condensation
	Température de fonctionnement	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Température de stockage	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Argent
	Hauteur du produit	1 in [25 mm]
	Largeur du produit	2.4 in [60 mm]
	Longueur du produit	3.9 in [100 mm]
	Poids du produit	3.2 oz [90 g]
Informations d'emballage	Poids brut	7.2 oz [204 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur USB vers audio 1 - Câble USB 1 - CD d'installation 1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.