

## INSTALLATIONSINFORMATIONEN

BITTE VOR DER INSTALLATION LESEN



### AE20M-Serie

AKUSTISCHES SIGNALISIERUNGSGERÄT



- EN Translations & Documentation, scan QR Code
- FR Traductions & Documentation, scannez le QR Code
- DE Übersetzungen & Dokumentation, QR-Code scannen
- IT Traduzioni & Documentazione, scansionare il Codice QR
- ES Traducciones y documentación, escanear código QR

ZULASSUNGEN UND KONFORMITÄTEN



# Allgemeine Installationshinweise

- Die Installation muss von einem qualifizierten Elektriker in Übereinstimmung mit den aktuellen Normen und Vorschriften durchgeführt werden.
- Vor der Installation und vor Wartungsarbeiten sicherstellen, dass die Spannungszufuhr unterbrochen ist, um die Gefahr eines Stromschlags zu verhindern.
- Während der Installation muss das Umfeld trocken sein. Feuchte oder nasse Bedingungen müssen vermieden werden.
- Der Summer sollte nicht in Bereichen montiert werden, wo er übermäßigen Vibrationen ausgesetzt ist.

## Installationsanweisungen

Bitte alle entfernten Teile zur späteren Wiedermontage aufbewahren.

Den Sicherungsring vom Gewinde des Summers abschrauben.


Ein der Größe des Gewindes des Summers entsprechendes Loch bohren und dann das Gewinde durch das Loch schieben.

Mit dem zuvor entfernten Sicherungsring den Summer befestigen.

Die erforderlichen Anschlüsse wie im Abschnitt Schaltplan gezeigt herstellen.

## Schaltplan

| Tonauswahl | 12 VDC bis 48 VDC | 115 VAC bis 230 VAC |
|------------|-------------------|---------------------|
| Pulsierend | B+A               | A+B                 |
| Dauerton   | B+C               | A+C                 |



Moflash Signalling Limited übernimmt keinerlei Haftung für jedwede Folgen, die sich aus der Nutzung dieses Dokuments ergeben. Alle technischen Spezifikationen und Produkte, auf die sich in diesem Dokument bezogen wird, können bedingt durch kontinuierliche Verbesserungs- und Produktentwicklungsstrategien ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle dB(A)-Werte sind von den Umgebungsbedingungen abhängig. Die Einheiten werden gemäß der Standardverkaufsbedingungen von Moflash verkauft, die auf Anfrage erhältlich sind. Zusätzliche Ressourcen, einschließlich Übersetzungen der Installationsanweisungen, Zertifikate und Konformitätserklärungen, befinden sich auf der Website **www.moflash.co.uk**.