


ギガビットイーサネット 1ポート増設PCI Express インターフェース カード 1x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe LANカード/ボード ロープロファイル

Product ID: ST1000SPEX2L



10/100/1000 Mbps対応のRJ45ギガビット イーサネット ポートをPCI Express対応クライアント、サーバ、ワークステーションに追加するロープロファイル インターフェースカード。ネットワーキング インターフェースを追加または取り替える便利なソリューションです。

このギガビットNIC /サーバアダプタは、IEEE 802.3/u/ab規格に準拠し、9Kのジャンボフレーム、VLANタギング、Wake on LAN (WOL)に対応しており、効果的なネットワーク パフォーマンスを提供します。

本カードはロープロファイル ブラケットに取り付けた状態で出荷されますが、標準プロファイルブラケットも同梱しており、コンピュータ/サーバ筐体のサイズに関わらず設置が可能です。

StarTech.comでは2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- 10/100イーサネット機能をギガビット機能にアップグレード
- ワークステーションまたはサーバコンピュータにイーサネットポートを追加し、ブリッジング機能と冗長性を確保
- イーサネットポートのない古いシステムにネットワーク機能を追加

Features

- 10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート x1
- ギガビット検出とリンク/動作状況を示すLEDインジケータ
- IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab規格に完全準拠
- IEEE 802.1Q VLANタグging、IEEE 802.1P Layer 2優先エンコード、IEEE 802.3xフルデュプレックスフロー制御対応
- ジャンボフレームに対応
- フルおよびハーフデュプレックスサポート
- Wake-on-LAN機能対応
- クロスオーバー検知&自動修正(自動MDI / MDI-X)

| | | |
|------------|---------------------|---|
| ハードウェア | Warranty | 2 Years |
| | インターフェース | RJ45(ギガビットイーサネット) |
| | カードタイプ | 薄型(SP取り付け金具を含む) |
| | チップセットID | Realtek - RTL8111H |
| | バス型 | PCI Express |
| | ポート | 1 |
| | 業界標準 | IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab準拠 |
| 性能 | Jumbo Frame Support | 9K max. |
| | オートMDIX | あり |
| | フルデュプレックスサポート | あり |
| | 互換性のあるネットワーク | 10/100/1000 Mbps |
| | 対応プロトコル | CSMA/CD |
| | 最大データ転送速度 | 1000 Mbps |
| コネクタ | コネクタタイプ | 1 - PCI Express x1 |
| | 外部ポート | 1 - RJ-45 |
| ソフトウェア | OS互換性 | Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS X® 10.6 to 10.9 Linux 2.4.x to 4.11.x <i>LTS Versions Only</i> |
| 特記 / 必要条件 | システムおよびケーブル要件 | 利用可能なPCI Express拡張カードスロット |
| インジケータ | LEDインジケータ | 1 - ギガビット検出(黄色) |
| | | 1 - リンク/動作状況(緑) |
| 環境条件 | 保存温度 | 0°C to 100°C (32°F to 212°F) |
| | 動作温度 | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| | 湿度 | 10%~90%相対湿度 |
| 物理的特徴 | 製品幅 | 0.7 in [18 mm] |
| | 製品重量 | 1 oz [27 g] |
| | 製品長さ | 2.8 in [70 mm] |
| | 製品高さ | 1.9 in [49 mm] |
| パッケージ情報 | 工場出荷時(パッケージ)重量 | 4.4 oz [125 g] |
| 箱に含まれているもの | パッケージ内容 | 1 - ギガビットイーサネットPCI Expressカード |
| | | 1 - 標準プロファイルブラケット |
| | | 1 - ドライバCD |

1 - 取扱説明書

Product appearance and specifications are subject to change without notice.