SIEMENS

Datenblatt 3NE3535-5



Abbildung ähnlich

SITOR-Sicherungseinsatz, mit Einbauhalterung, In: 450 A, aR, Un AC: 1000 V, Un DC: 440 V, Stirnkennmelder

Ausführung	
Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	SITOR-Sicherungseinsatz
Ausführung des Produkts	mit Einbauhalterung
Ausführung des Kennmelders	Stirnkennmelder
Ausführung des Schaltkontakts	Sicherung mit Einbauhaltung für SITOR Thyristorsätze 6QG10
Ausführung des Sicherungseinsatzes	Sicherungen für Spezialanwendungen
Allgemeine technische Daten	
Baugröße des Sicherungssystems gemäß DIN EN 60269-1	sonstige
Betriebsklasse des Sicherungseinsatzes	aR
Wechsellastfaktor (WL)	0,85
Spannungsart der Betriebsspannung	AC/DC
Betriebsspannung bei AC gemäß UL Bemessungswert	1 000 V
Versorgungsspannung	
Versorgungsspannung	
● bei AC	1 000 V
● bei DC	440 V
Schaltvermögen	
Schaltvermögen Strom	
● gemäß IEC 60947-2 Bemessungswert	100 kA
Verlustleistung	
Verlustleistung [W]	90 W
Verlustleistung [W]	
● bei Bemessungswert Strom bei AC bei warmem Betriebszustand je Pol	90 W
● maximal	90 W
Produktdetails	
Produktbeschreibung	korrosionsfrei, versilbert
Zubehör im Lieferumfang enthalten	Nein
Mechanischer Aufbau	
Einbaulage	beliebig, vorzugsweise senkrecht
Nettogewicht	735 g
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur während Betrieb	
● minimal	-20 °C
● maximal	50 °C
Umweltkategorie	-20 bis +50 bei 95% relativer Feuchte
Approbationen Zertifikate	


allgemeine Produkt-	Prüfbescheinigun-	Sonstige	Umwelt

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

zulassung	gen				
EAC	spezielle Prüfbescheinigungen	Bestätigung	Sonstige	Umweltbestätigung	Umweltbestätigung

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NE3535-5
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NE3535-5
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NE3535-5
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte



letzte Änderung: 11.04.2025

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

© Copyright Siemens