

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCKE
Type de tête	Tête rotative
Accessoires associés	XCKJ
Levier à associer	ZCKY71 ZCKY61
Corps à associer	ZCKJD31H7 ZCKJ21H29 ZCKJ9 ZCKJD39H7 ZCKJD31H29 ZCKJ1H29 ZCKJ1 ZCKJD31 ZCKJ11H7 ZCKJ21H7 ZCKJ2 ZCKJD39 ZCKJ21 ZCKJ1H7 ZCKJ11H29 ZCKJD39H29 ZCKJ11 ZCKJ9H29 ZCKJ2H7 ZCKJ2H29 ZCKJ9H7
Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	À position maintenue sans appareil de commande-bouton maintenu
Type d'approche	Approche latérale 2 directions

Complémentaires

Mouvement d'attaque	De gauche et de droite
Ouverture positive	Avec
Matière de la tête	Métal
Présentation du produit	Élément de base
Code de comptabilité	ZCKE

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1012 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------