

HC-D25-SG-RBK - 平垫圈

1414670

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414670>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

备用扁平密封圈，用于HEAVYCON EVO面板安装底座HC-EVO-D25.....BK



商业数据

订货号	1414670
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	AF7APZ
产品关键代码	AF7APZ
目录页面	页码652 (C-4-2015)
GTIN	4055626031217
单件重量 (含包装)	4.71 g
单件重量 (不含包装)	4.52 g
原产地	DE

HC-D25-SG-RBK - 平垫圈

1414670

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414670>

技术数据

产品属性

产品类型	密封
类型	D25

尺寸

尺寸图	
宽度	39.2 mm
高度	2 mm
长度	97 mm
钻孔距离, 水平	86 mm
钻孔距离, 垂直	17.5 mm
孔径	7.1 mm

材料规格

密封材料 平垫圈	NBR
----------	-----

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C
-----------	-------------------

安装

组装说明	用于HC-EVO-D25...BK外壳
------	---------------------


HC-D25-SG-RBK - 平垫圈

1414670

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414670>



图纸



尺寸图

HC-D25-SG-RBK - 平垫圈



1414670

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414670>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414670>



EAC

认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-D25-SG-RBK - 平垫圈



1414670

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414670>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	23071590
ECLASS-13.0	23071590

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31401600
-------------	----------

HC-D25-SG-RBK - 平垫圈



1414670

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414670>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯(中国)投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编: 211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn