

A792 - Gant anti piqûre

Collection: Gants spécialisés

Gamme: Protection des mains

Matériaux: Nylon, Mesh Wire (Fil de maille), Polyuréthane, Elastique, PVC

Emballage extérieur: 48



information produit

Bénéficiez d'une protection inégalée contre les aiguilles et les objets tranchants grâce à notre gant de pointe. La paume présente une résistance impressionnante à la perforation de niveau 5, tandis que les doigts offrent une protection de niveau 3. Mais ce n'est pas tout - notre gant offre une protection de niveau 1 dans la zone entre les doigts, qui est généralement très difficile à protéger. Avec sa finition texturée, il garantit une prise en main et une dextérité supérieures dans toutes les conditions. Atteignant le summum de la dextérité, le niveau 5, ce gant vous permet de vous attaquer à des tâches complexes sans effort. Protection maximale contre les coupures, niveau F.

Gants spécialisés

La gamme Portwest Pro est une combinaison de gants hautement spécialisés qui ont été conçus pour des tâches très spécifiques. L'utilisation de ces gants dans le cadre d'une tâche appropriée sera plus efficace que n'importe quel autre gant conçu à des fins plus générales.

Protection des mains

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

Normes

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 (3X24F)

ASTM F2878 -10

ANSI/ISEA 105: 2016 (5)

ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE (A9)

Caractéristiques

- Niveau 5 de résistance à la perforation contre les aiguilles hypodermiques
- Propriétés de résistance à la perforation accrues
- Renforcement entre les doigts pour protéger la zone vulnérable de la main
- La finition texturée améliore l'adhérence au bout des doigts et la dextérité dans des conditions humides et sèches
- Dextérité maximum
- Résistance à la coupure niveau F
- Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité
- Nouveau Modèle
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

A792 - Gant anti piqûre

Code Douanier: 6116930000

Laboratoire d'essai

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

N° de certificat: 2777/25072-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
A792BKYS	Noir/jaune	57.0	35.0	25.0	0.1800	0.0499	5036108415397	15036108900944
A792BKYM	Noir/jaune	57.0	35.0	25.0	0.1980	0.0499	5036108415380	15036108900937
A792BKYL	Noir/jaune	57.0	35.0	25.0	0.2100	0.0499	5036108415373	15036108900920
A792BKYXL	Noir/jaune	57.0	35.0	25.0	0.2250	0.0499	5036108415403	15036108900951
A792BKYXXL	Noir/jaune	57.0	35.0	25.0	0.2410	0.0499	5036108415410	15036108900968