

# Han TC200 Buchsenkontakt 35mm<sup>2</sup>



图片仅用于说明。请参考产品描述。

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 订货号    | 09 11 000 6221                                                                |
| 规格     | Han TC200 Buchsenkontakt 35mm <sup>2</sup>                                    |
| 浩亭电子目录 | <a href="https://harting.com/09110006221">https://harting.com/09110006221</a> |

## 标识

|      |        |
|------|--------|
| 类别   | 插针     |
| 系列   | TC 200 |
| 插针类型 | 压接针    |

## 版本

|      |     |
|------|-----|
| 接线方式 | 压接针 |
| 公母类型 | 母头  |
| 制造过程 | 车削针 |

## 技术参数

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 导体截面积 | 35 mm <sup>2</sup> |
| 额定电流  | ≤200 A             |
| 接触电阻  | ≤0.3 mΩ            |
| 剥线长度  | 20 mm              |
| 极限温度  | -40 ... +125 °C    |
| 插拔次数  | ≥500               |

## 材料特性

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 材料 ( 插针 ) | 铜合金                 |
| 表面 ( 插针 ) | 镀银                  |
| RoHS      | 符合豁免标准              |
| RoHS 豁免   | 6(c) : 铜合金含铅量高达 4 % |
| ELV 状态    | 符合豁免标准              |



Pushing Performance  
Since 1945

材料特性

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| China RoHS       | 50                                   |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含                                  |
| REACH 附件 XIV 物质  | 不包含                                  |
| REACH SVHC 物质    | 有                                    |
| REACH SVHC 物质    | 铅                                    |
| ECHA SCIP 编号     | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
| 加州 65 号提案物质      | 有                                    |
| 加州 65 号提案物质      | 铅                                    |

规格和认证

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 规格 | IEC 60664-1<br>IEC 61984 |
|----|--------------------------|

商业数据

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 包装尺寸        | 2                  |
| 净重          | 26.92 g            |
| 原产国         | 德国                 |
| 欧洲海关关税号     | 85359000           |
| GTIN        | 5713140015326      |
| eCl@ss      | 27440204 工业插头连接器接触 |
| ETIM        | EC000796           |
| UNSPSC 24.0 | 39121522           |