

端子台マーキング - UC-TMF 12 VT - 0822686

このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)

端子台マーキング, シート, 紫, ラベリングなし, ラベリング可能: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, プロッタ, 取付けタイプ: Weidmuller端子台にスナップ止め, 端子台幅: 12 mm, 印字エリア: 11.45 x 5.1 mm



特長

- ラベリングサービス: フェニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのUniCardをカスタムマーキング可能
- UC-TM... UniCardのラインアップには高背型マーキング溝のある製品に適したマーカが含まれる
-

基本情報

梱包	10 pc
最低注文数	10 pc
GTIN	 4 046356 328890
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	6.0 GRM
関税	39269097
生産国	ポーランド
注意	受注生産 (返品不可)

技術データ

寸法

幅 (a)	12 mm
---------	-------

環境条件

使用周囲温度	-40 °C ... 120 °C
--------	-------------------

その他

色	紫
コンポーネント	シリコンおよびハロゲンフリー
UL94難燃性クラス	V2
部材	PA
拭取り抵抗	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
個別ラベル数	40
一列あたりの個別ラベル数	5

端子台マーキング - UC-TMF 12 VT - 0822686

技術データ

その他

マーキング取付けの種類	Weidmuller端子台にスナップ止め
-------------	----------------------

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190208
eCl@ss 4.1	24190208
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

アクセサリ

アクセサリ

マガジン

マガジン - P1 UC-MAG 4 - 5146105



マガジン、CMS-P1-PLOTTER用、UC-TMF...、UC1-TMF...、UC-WMT...を格納