


Fiche technique du produit

Spécifications



Lexium GBK - kit d'adptation de montage moteur/réducteur - Ø80mm - pr moteur BMH

GBK0800702F

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Compatibilité de gamme	Lexium 32i Lexium 32 Lexium 62 ILM Lexium 62 Lexium 52
Type de produit ou équipement	Adaptateur
Nom de l'appareil	GBK
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'adaptation
Compatibilité produit	SH3 ILM MH3 BMI BSH BMH
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Pour adapter le moteur sur le réducteur
Composition du kit	Vis et écrou pour le montage Bride d'adaptation Adaptateur sortie arbre
Diamètre externe réducteur	80 mm

Complémentaires

Taille bride moteur	70 mm
Nombre de taille moteur	2 1
Longueur	21,2 mm
Poids du produit	0,45 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10,000 cm
Largeur de l'emballage 1	19,500 cm
Longueur de l'emballage 1	17,500 cm
Poids de l'emballage 1	330,000 g
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	75,000 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur de l'emballage 2	60,000 cm
Longueur de l'emballage 2	80,000 cm
Poids de l'emballage 2	32,300 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------


Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Use Better	
 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Numéro SCIP	7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561
Règlementation REACH	Déclaration REACH
sans PVC	Oui
Use Again	
 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No

Encombrements

Dimensions



(1) Réducteur

Ø 8 adaptateur de bout d'arbre en cas de diamètre d'arbre moteur inférieur au diamètre de raccord d'entrée du réducteur

Valeurs en mm

a	c	Ø 6	Ø 7	Ø 8 (diamètre extérieur x diamètre intérieur x longueur)
21,2	80	M5	82	19 x 11 x 26

Valeurs en in.

a	c	Ø 6	Ø 7	Ø 8 (diamètre extérieur x diamètre intérieur x longueur)
0,83	3,15	M5	3,23	0,74 x 0,43 x 1,02