

光ファイバークリーニングテープ／FOCLEANERカセット式クリーナー交換用／LC SC ST
FCコネクタ端面清掃対応／光配線保守用ツール

製品ID: FOCLEANERREFILL



FOCLEANERカセット式光ファイバークリーナー交換用クリーニングテープ。LC、SC、ST、FCなど主要な光ファイバークネクタ端面の定期メンテナンスに対応し、光ファイバークを効果的に清潔な状態に保てます。

この交換用テープは、コネクタ端面に付着したほこりや微細な粒子を効果的に除去し、信号劣化やリンク不安定の原因となる汚れを防ぎます。光ファイバークはわずかな汚れにも影響を受けやすく、特に高速通信や高密度な光ネットワークでは、端面のクリーニングが安定したパフォーマンスの維持につながります。

このクリーニングテープは、データセンター、サーバラック、フィールドでの保守作業など、さまざまな光ファイバーク環境で利用できます。最大500回のクリーニングに対応し、企業向け光ネットワークで一般的なUPCおよびAPCタイプのコネクタに対応しています。

認証、レポート、互換性

用途

・FOCLEANERカセット式光ファイバークリーナー用交換テープ

製品の特長

・**交換用クリーニングテープ**: FOCLEANERカセット式光ファイバークリーナーの摩耗したテープを交換し、クリーニング性能を維持。LC、SC、ST、FCコネクタ端面の定期メンテナンスに対応

・**シンプルな交換構造**: コンパクトなカセット構造で、スムーズな取り付けと交換が可能。FOCLEANER本体のカバーを外し、新しいロールをセットするだけの簡単作業

・**長く使えるクリーニングベルト**: 内部のクリーニングベルトは最大500回のクリーニングに対応。ボタン操作に合わせてベルトが送り出され、毎回新しいクリーニング面で作業可能

＜b＞フィールドメンテナンス対応＜/b＞: 予備ロールを常備しておくことで、現場での光ファイバー保守をスムーズに実施。データセンター、パッチパネル、高密度ネットワーク環境など、幅広い現場での定期メンテナンスに対応

＜b＞ITプロフェッショナル向け設計＜/b＞: 当社のネットワークツールとテスターは、イノベーションラボで使用環境を想定した動作確認を実施。銅線・光ファイバーネットワークを横断した迅速な診断や定期メンテナンスに対応。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。

物理的特徴

保証に関する方針	2 Years
色	ホワイト
製品縦	48 mm [1.9 in]
製品横	48 mm [1.9 in]
製品高さ	20 mm [0.8 in]
製品重量	18 g [0.6 oz]

パッケージ情報

パッケージ縦	9.0 cm [3.5 in]
パッケージ横	12.0 cm [4.7 in]
パッケージ高さ	2.3 cm [0.9 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	19.0 g [0.7 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - クリーニングカセット
---------	----------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。