

7-poorts USB 3.0 hub - op een desktop of op de wand monteerbare metalen behuizing

Product ID: ST7300U3M



De StarTech.com 7-poorts USB 3.0 hub is een duurzame en compacte hub die bij uitstek geschikt is voor desktops of gebruik onderweg.



Geniet van desktopgemak of probleemloze mobiliteit

Deze hub is perfect voor permanent gebruik met een desktopcomputer, dankzij de robuuste metalen behuizing die de dagelijkse gebruiksslijtage kan weerstaan. Bovendien kunt u de hub bevestigen aan een oppervlak zoals een desktop of wand met behulp van de meegeleverde wandmontagesteun.

Door de compactheid en duurzaamheid van deze hub is de hub ook de perfecte reisgenoot. Als u onderweg bent, beschermt het robuuste design de hub tegen schade die kan ontstaan tijdens het reizen of woon-werkverkeer.

Apparaten gemakkelijk en snel aansluiten

De poorten van deze hub staan rechtop, en zijn dus bij uitstek geschikt voor IT-professionals of anderen die hun USB-apparaten regelmatig moeten aansluiten en loskoppelen. U hebt veel ruimte om de connectors vast te pakken, en hoeft zich geen zorgen te maken dat de extra grote stekkers te veel ruimte in beslag nemen en daardoor het aantal beschikbare poorten verminderen.

Met de extra USB 3.0 poorten kunt u uw productiviteit verhogen en meer apparaten op uw computer aansluiten, en hoeft u niet steeds weer apparaten op uw laptop met een beperkt aantal poorten los te koppelen en weer aan te sluiten. De hub maakt uw USB-poorten toegankelijker en kan het bereik van uw apparaten uitbreiden door te fungeren als een midpoint repeater.

Geschikt voor high-performance en oudere apparaten

De ST7300U3M ondersteunt de nieuwste USB 3.0 producten inclusief voor UASP geschikte opslagapparaten. Met een datatransmissiesnelheid tot 5 Gb per seconde dankzij SuperSpeed USB 3.0 technologie is deze high-performance hub de perfecte accessoire voor uw desktop, laptop, MacBook®, of UltraBook™.

U kunt de hub ook gebruiken met oudere randapparaten en computers, met ondersteuning van USB 2.0 en 1.x apparaten en zonder dat voor de installatie extra stuurprogramma's of software vereist zijn.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Geschikt voor hot desk-omgevingen om meerdere apparaten op een USB-hub te kunnen aansluiten
- Sluit vele verschillende randapparaten thuis of op kantoor aan, allemaal via één USB 3.0-aansluiting

Features

- Kopieer grote bestanden bliksemsnel, met throughput-ondersteuning tot 5 Gbps
- Rechtop staande poorten vergemakkelijken de aansluiting, zelfs bij extra grote USB-connectors
- Neerwaartse compatibiliteit bespaart u geld en zorgt dat u uw bestaande USB 2.0 en 1.x apparaten kunt blijven gebruiken
- Flexibele montageopties, met de meegeleverde desktop- of wandmontagesteun
- Reisvriendelijk, met een compacte en robuuste metalen behuizing
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	USB 3.0
	Chipsetcode	ASMedia - ASM1074
	Interface	USB 3.0
	Poorten	7
	Snellaadpoort(en)	Nee
	USB-C apparaat poort(en)	Nee
	USB-C hostverbinding	Nee
Prestaties	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)	Type connector(en)	7 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort kan de prestatie verminderd zijn
	Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB 3.0-poort
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power 7 - Hubpoort aansluiting
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
	Ingangsstroom	1.3 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12 DC
	Uitgangsstroom	3.0 A
	Vermogensopname	36
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Vochtigheid	20% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	1.7 in [44 mm]
	Gewicht product	4.7 oz [133 g]

	Hoogte product	0.9 in [24 mm]
	Kabellengte	48 in [1219 mm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	4.3 in [110 mm]
	Type behuizing	Aluminium
	Vormfactor	Desktop
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	21.1 oz [599 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	<p>1 - USB 3.0 Hub</p> <p>1 - USB 3.0 A - B kabel - 1 m</p> <p>1 - Wandmontagesteun (met schroeven)</p> <p>2 - Rubberen voetstrips</p> <p>1 - Universele voedingsadapter (NA/JP, EU, GB, ANZ)</p> <p>1 - Handleiding</p>

Product appearance and specifications are subject to change without notice.