

# Estación de Trabajo de Pie y Sentado para Montaje en Pared - Para Dos Monitores de hasta 24 Pulgadas - Escritorio Ergonómico

Product ID: WALLSTS2



Este escritorio de trabajo de pie o sentado de pared para monitores dobles es perfecto para estancias donde no hay espacio suficiente para un escritorio de trabajo de pie o sentado tradicional. Su compacto diseño de pared combina un brazo para monitor doble y una bandeja de teclado, además proporciona un ajuste de la altura sencillo que le permitirá alternar entre trabajo sentado y de pie sin interrumpir su flujo de trabajo.

## Ajustes de altura sencillos, para trabajar sentado o de pie

Ajuste su posición de trabajo con un solo movimiento suave. Solo tiene que levantar la superficie de trabajo hasta 436mm para elevar tanto su monitor, como su teclado y su ratón. El brazo para monitor tiene una altura ajustable a 124mm a lo largo de la columna.

## **Posicionamiento versátil de doble monitor**

Este brazo para monitor de trabajo de pie o sentado es compatible con dos monitores de hasta 24" (con una capacidad de carga de 8kg). Ajuste su monitor a la posición ideal, con un giro de  $-15^{\circ}$  a  $+15^{\circ}$  y una inclinación de entre  $0^{\circ}$  a  $30^{\circ}$ , o rote sus monitores hasta los  $360^{\circ}$  para una orientación vertical u horizontal.

## **Utilice mejor su espacio**

El escritorio de trabajo de pie o sentado se pliega contra la pared y la bandeja del teclado se pliega hasta los  $90^{\circ}$ , lo cual ahorra espacio cuando no está en uso. Puede mover el brazo articulado hacia la izquierda o derecha (de  $-90^{\circ}$  a  $90^{\circ}$ ) y bajar o elevar el brazo (de  $-30^{\circ}$  a  $65^{\circ}$ ) hasta sacar el máximo provecho de su espacio.

## **Amplio espacio de trabajo**

El brazo de monitor ofrece abundante espacio de trabajo con una amplia bandeja de teclado (449 x 207mm) y una bandeja deslizante (217 x 213mm) que sostiene su ratón, instalada a la izquierda o a la derecha.

El modelo WALLSTS2 está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Ideal para su uso en entornos de atención médica y venta minorista, con características como el soporte para escáner
- Funciona bien en entornos con espacio limitado, donde se requiere el acceso rápido y fácil de muchos usuarios a ordenadores
- Solución flexible para una amplia gama de usuarios de varias estaturas

### Features

- Ahorre espacio con este escritorio de trabajo de pie o sentado de pared, compatible con: monitores dobles, lector de código de barras, teclado, reposamuñecas y ratón en un sistema combinado
- Compatible con dos monitores de hasta 24" (con una capacidad de carga de 8kg).
- El escritorio de trabajo de pie o sentado compacto se pliega contra la pared, y la bandeja del teclado se dobla hasta los 90°, lo cual ahorra espacio cuando no está en uso
- La superficie de trabajo proporciona una altura ajustable de hasta 436mm mediante un simple toque
- El brazo para monitor tiene una altura ajustable a 124mm a lo largo de la columna
- Ajuste su monitor a la posición ideal, con giro entre -15° a +15° e inclinación entre 0° a 30°
- Mueva el brazo articulado hacia la izquierda o derecha (de -90° a 90°) y baje o eleve el brazo (de -30° a 65°) hasta alcanzar la posición ideal
- Distancia de visualización: 408,7mm
- Rotación de 360° para visualización horizontal o vertical
- Fabricación duradera, de acero, aluminio y plástico
- El gestor integrado de cables mantiene su estación de trabajo bien organizada
- Soporte compatible con VESA 100 x 100mm, 75 x 75mm

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Gestión de cables	Sí
	Montaje en Pared	Sí
	Número de pantallas admitidas	2
	Opciones de Montaje	Montaje en pared
	Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm 100x100 mm
<b>Rendimiento</b>	Ajuste de la altura	Sí
	Capacidad de Carga	17.7 lb [8 kg]
	Extensión máxima del brazo	21.6 in [548 mm]
	Giro / Pivotación	+90° / -90°
	Inclinación	+30° / 0°
	Keyboard Tray Tilt	0 to 90°
	Rotación de la pantalla	360°
	Tamaño máximo de la pantalla	24in
<b>Características Físicas</b>	Weight Capacity of Keyboard Tray	5.5 lb [2.5 kg]
	Altura del Producto	21 in [533 mm]
	Ancho del Producto	26.2 in [665 mm]
	Color	Negro
	Keyboard Tray Depth	8.1 in [207 mm]
	Keyboard Tray Width	17.7 in [449 mm]
	Longitud del Producto	33.6 in [854 mm]
	Peso del Producto	23 lb [10.4 kg]
Tipo de Gabinete	Steel, Aluminum and Plastic	
<b>Información de la Caja</b>	Peso (de la Caja) del Envío	27.5 lb [12.5 kg]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Brazo para monitor 1 - bandeja del teclado 1 - tira adhesiva 1 - columna 1 - placa de pared

- 2 - soportes VESA para monitor
- 4 - anclajes para hormigón
- 4 - Tornillos de montaje
- 8 - tornillos M4x10mm
- 5 - tornillos M6x10mm
- 4 - tornillos M6x12mm
- 1 - tornillo M8x20mm
- 1 - llave hexagonal de 2,5mm
- 1 - llave hexagonal (5mm)
- 1 - llave hexagonal (6mm)
- 1 - arandela plástica
- 1 - arandela metálica
- 1 - destornillador para brocas
- 2 - arandelas de barra cruzada
- 2 - perillas
- 2 - barras cruzadas
- 1 - soporte de barra cruzada
- 1 - llave
- 1 - Manual de Instrucciones

---

Product appearance and specifications are subject to change without notice.