

EH 22,5 F-C CS/ABS GY7035 - 上部壳体

2201653

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2201653>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

DIN导轨壳体，上部壳体，扁平设计，没有连接开口，宽度: 22.6 mm，高度: 75.26 mm，深度: 36.95 mm，颜色: 浅灰(类似 RAL 7035)



优势

- 根据具体应用选择壁式安装或DIN导轨式安装
- 壳体外形尺寸可变，便于设计
- PCB板可在设备正面的X、Y、Z三个坐标轴方向上安装，灵活性高
- 三种端板型号，实现个性化的PCB板连接
- 集成多种PCB板连接技术，设备功能性强

商业数据

订货号	2201653
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	ACHCHC
产品关键代码	ACHCHC
GTIN	4046356911269
单件重量(含包装)	13.8 g
单件重量(不含包装)	10 g
原产地	IN

EH 22,5 F-C CS/ABS GY7035 - 上部壳体

2201653

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2201653>



技术数据

说明

组装说明


请参阅下载区内的应用说明。

产品属性

产品类型	上部壳体
外壳类型	DIN导轨壳体
壳体系列	EH
产品系列	EH..F..ABS..
型号	上部壳体，扁平设计，没有连接开口
带通风口	是

尺寸

尺寸图



宽度

22.6 mm

高度

75.26 mm

深度

36.95 mm

材料规格

颜色 (外壳)	浅灰 (RAL 7035)
阻燃等级，符合UL 94	HB
外壳材料	ABS
表面特性	未处理

环境和真实条件

环境条件

要达到的最大IP编码	IP20
环境温度 (运行)	-40 °C ... 80 °C (根据功率损耗)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 55 °C
环境温度 (组装)	-5 °C ... 80 °C
相对湿度 (存放/运输)	95 %

PCB数据

PCB安装类型

锁扣

EH 22,5 F-C CS/ABS GY7035 - 上部壳体

2201653

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2201653>



安装

安装类型

卡接

EH 22,5 F-C CS/ABS GY7035 - 上部壳体


2201653

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2201653>



图纸

尺寸图



用于展示产品项目尺寸的示意图。图中并不是所需的产品。详细信息请见“下载”选项卡下的产品图示。

EH 22,5 F-C CS/ABS GY7035 - 上部壳体


2201653

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2201653>



认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2201653>



EH 22,5 F-C CS/ABS GY7035 - 上部壳体

2201653

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2201653>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190603

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

EH 22,5 F-C CS/ABS GY7035 - 上部壳体

2201653

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2201653>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn