




DATASHEET

NANSX-AAACZZZZ1

Systeemstekker nanoScan3
Systeemstekkers en uitbreidingsmodules

SICK Sensor Intelligence



Afbeelding kan afwijken

SYSTEEMSTEKKERS EN UITBREIDINGSMODULES

NANSX-AAACZZZZ1

BESTELINFORMATIE

Type	Artikelnr.
NANSX-AAACZZZZ1	2105107

Verdere apparaatvarianten en accessoires op www.sick.com/Systeemstekker_nanoScan3



GEDETAILLEERDE TECHNISCHE SPECIFICATIES


KENMERKEN

Speciale uitvoering	Geïntegreerd configuratiegeheugen
---------------------	-----------------------------------

CERTIFICATEN

EU declaration of conformity	✓
UK-Type-Examination approval	✓
cULus certificate	✓
China GB certificate	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

VOEDINGSSPANNING



Pin	Aanduiding	Beschrijving
1	+24 V DC	Voedingsspanning 24 V DC
2	0 V DC	Voedingsspanning 0 V DC
3	OSSD 1.A	OSSD-paar 1, OSSD A
4	OSSD 1.B	OSSD-paar 1, OSSD B
5	Uni-I/O 01	Universele I/O 1, configureerbaar
6	Uni-I/O 02	Universele I/O 2, configureerbaar
7	Uni-I/O 03	Universele I/O 3, configureerbaar
8	Uni-I/O 04	Universele I/O 4, configureerbaar
9	Uni-I 01	Universele input 1, configureerbaar
10	Uni-I 02	Universele input 2, configureerbaar
11	Uni-I 03	Universele input 3, configureerbaar
12	Uni-I 04	Universele input 4, configureerbaar
13	Uni-I 05	Universele input 5, configureerbaar
14	Uni-I 06	Universele input 6, configureerbaar

Pin	Aanduiding	Beschrijving
15	Uni-I 07	Universele input 7, configureerbaar
16	Uni-I 08	Universele input 8, configureerbaar
17	n.c.	Niet aangesloten
Schroefdraad	FE	Functionele aarde/afscherming
Voor details zie de gebruiksaanwijzing		

Meer informatie en geschikte accessoires, toepassingsvoorbeelden en downloads zoals CAD-maatmodellen, gebruiksaanwijzingen en software vindt u onder www.sick.com/2105107



SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is een wereldwijd toonaangevende technologieonderneming voor intelligente sensoroplossingen en geïntegreerde oplossingen in de industriële automatisering. Onze technologieën stellen wereldwijd nieuwe normen en maken uw industriële processen efficiënter, veiliger en duurzamer – zowel in de logistiek als in de productie.

SICK combineert sensorintelligentie met branche-inzicht en gecertificeerde adviesdiensten. Wij bieden u de ideale basis voor schaalbare en op maat gesneden automatiseringsoplossingen en bieden u een toegevoegde waarde over de hele waardescheppingsketen. Onze nauwe samenwerking met onze klanten is meer dan alleen een belofte: samen verbeteren we de productiviteit, verhogen we de kwaliteit, beschermen we de gezondheid en veiligheid en zorgen we voor een duurzame toekomst. Met empathie en vertrouwen.

Met passie en een pioniersgeest ontwikkelt SICK al sinds 1946 innovatieve technologieën. Dankzij een wereldwijd netwerk in ca. 40 landen biedt SICK wereldwijde dekking en is ook altijd aanwezig bij u in de buurt. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Waldkirch in de buurt van Freiburg in Duitsland. Onze klanten doen hun voordeel met ons inzicht in lokale en wereldwijde eisen en behoeften, die wij vertalen naar oplossingen op maat.