

Anciennement connu comme : AlphaTec® 1500 - Model 138

Confort et protection contre les particules dangereuses dans les environnements industriels.

CONCEPTION

Les fibres d'amiante, telles que le chrysotile, ont généralement une taille de 3 à 5 microns. Il a été prouvé que le tissu SMS utilisé dans la fabrication des combinaisons MICROGARD® 1500 filtre 100 % des particules d'une taille supérieure à 3 microns.

Coutures cousues

Combinant résistance et barrière contre les particules

Caractéristiques de la combinaison

- Capuche 3 pièces
- Capuche, poignets, taille et chevilles élastiques
- Fermeture à glissière bidirectionnelle sur le devant avec rabat-tempête refermable

Couleurs

Blanc, bleu marine et orange

Tailles

S-6XL



Secteurs industriels

- Matériel industriel et biens d'équipement
- Construction
- Industrie chimique

Applications

- Inspection (saisie, vérification et marquage)
- Opérations de désamiantage
- Manipulation de poudres
- Travaux généraux de maintenance/entretien

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- Protection - Il est prouvé qu'il filtre 100 % des particules >3 microns*.
- Confort - Perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau (propriété « respirante ») afin de minimiser le stress thermique
- Sans silicone - Propriété essentielle dans les environnements de peinture
- Ajustement optimisé - Confort et sécurité du porteur accrus

* Test KAKEN de résistance à la pénétration des particules

Diagramme des matériaux




Diagramme des joints



Performance Standards



EN ISO 13688:2013



TYPE 5



TYPE 6



EN 1073-2

Information produit

Information produit	
Tailles disponibles	S, M, L, XL, 2XL
Couleur	Blanc, Orange, Bleu marine
Pays d'origine	Chine, Sri Lanka
Modèles disponibles	113
Vue d'ensemble du conditionnement	Conditionnement individuel
Matériau du produit	Tissu SMS
Référence du produit	1500 - Modèle 138
Vue d'ensemble des normes	CATÉGORIE III CE (Type 5, Type 6, EN 1073-2)
Type de couture	Piquées
Durée limite de stockage	Année 1
Référence	W15S138, O15S138, N15S138

Composants de la combinaison

Composants de la combinaison	
Caractéristiques de conception	Combinaison à capuche trois pans, avec élastique au niveau de la capuche, des poignets, de la taille et des chevilles. Fermeture à glissière frontale double curseur avec rabat-tempête repositionnable.

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique Ansell Healthcare Europe NV T: +32 (0) 2 528 74 00	Région Amérique du Nord Ansell Healthcare Products LLC T: +1 800 800 0444	Australie Ansell Limited T: +61 1800 337 041
Région Asie-Pacifique Ansell Global Trading Center T: +603 8310 6688	Région Amérique du Sud et Caraïbes Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. T: +52 442 248 1544 / 248 3133	

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.