

Adaptateur SATA pour disque dur IDE 2,5" ou 3,5" pour station d'accueil HDD

Product ID: SAT2IDEADP



L'adaptateur SATA vers disque dur IDE SAT2IDEADP vous permet d'utiliser vos disques durs IDE 2,5/3,5 pouces (PATA) dans la plupart des SATA de StarTech.com. L'adaptateur SATA-IDE offre une construction tout en métal qui garantit une durabilité optimale. De plus, il est entièrement compatible avec les disques durs IDE jusqu'à ATA-133 (133 Mo/s).

Le type de montage unique de l'adaptateur SATA/IDE permet de le monter aisément sur un disque dur IDE/ATA et de l'insérer dans la baie d'une station d'accueil pour disque dur SATA pour une récupération rapide et facile des données provenant d'anciens lecteurs de disque dur. L'adaptateur peut également servir à installer des disques durs IDE dans des ordinateurs de bureau SATA ou dans toute autre situation qui nécessite le raccordement d'un disque dur IDE par le biais d'une connexion Serial ATA.

L'adaptateur de disque dur SAT2IDEADP est compatible avec la plupart des stations d'accueil pour lecteur de disque dur et des dupicateurs de disque dur SATA de StarTech.com, dont :

- SATDOCK2REU3
- SDOCK2U33

- SDOCKU33EBV
- UNIDOCKU33
- SATADOCK22UE
- SATDOCK2UEGB
- SATDOCK22RE
- SATDOCK22R
- SATDOCKU3S
- SATADOCKU2
- SATADOCKU2E
- SATDOCK4U2E
- SATDOCK4U3E
- SATDOCKCRH
- SATDOCKU3E
- SATDOCKU2EGB
- SATDOCKU2GB

Bénéficie d'une garantie de 2-ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Utilisez d'anciens disques durs IDE/PATA dans une station d'accueil de lecteur de disque dur SATA
- Installez un disque dur IDE/PATA dans un ordinateur ne possédant que des ports SATA
- Récupérez facilement les données d'un disque dur IDE 2,5 pouces (d'ordinateur portable) en connectant celui-ci à un ordinateur ou une station d'accueil SATA
- Pour les techniciens qui doivent travailler avec toute une variété d'anciennes et de nouvelles technologies

Features

- Prend en charge les disques durs IDE à 40 broches (3,5 pouces) et 44 broches (2,5 pouces)
- Construction durable en métal
- Compatible avec la plupart des stations d'accueil et des duplicateurs de disque dur SATA 3,5 pouces de StarTech.com
- Prise en charge des disques durs à grande capacité avec LBA 48 bits
- Conformité aux spécifications SATA révision 1.0
- Compatible avec les disques durs PATA (IDE) 66/100/133 Mo/s
- Trous de montage pour disques durs IDE de format 2,5 et 3,5 pouces

Matériel	Warranty	2 Years
	Disques compatibles	IDE (ATA)
	ID du chipset	JMicron - JM20330
	Installation du disque	Fixe
	Nombre de disques	1
	Prise en charge du LBA	48-bit
	Taille du disque	2.5in & 3.5in
	Ventilateur(s)	Non
Connecteur(s)	Connecteurs de disque	1 - IDE (40 broches , E-IDE/PATA) Femelle 1 - IDE (44 broches , E-IDE/PATA , disque dur 2,5 pouces) Femelle 1 - LP4 (4 broches , alimentation disque dur Molex) Femelle
	Connecteurs hôte	1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise 1 - SATA (7 broches , données) Prise
	Types de connecteur	1 - SP4 (4 broches , alimentation disque dur) Mâle
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 8 % ~ 90 %
	Température de fonctionnement	5°C to 80°C (41°F to 176°F)
	Température de stockage	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	1 in [26 mm]
	Largeur du produit	3.1 in [78 mm]
	Longueur du produit	4 in [101 mm]
	Poids du produit	3.7 oz [104 g]
	Type de boîtier	Acier
Informations d'emballage	Poids brut	7.7 oz [218 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur SATA vers IDE 1 - Câble d'alimentation SP4 vers LP4 1 - Câble IDE 40 broches 1 - Câble IDE 40 broches vers 44 broches avec alimentation

1 - Jeu de vis de montage

1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.