

Lecteur externe de cartes mémoires multimédia USB 3.0 - Clé USB lecteur de cartes SD / MMC / Memory Stick

Product ID: FCREADMICRO3



Le lecteur de carte mémoire multimédia USB 3.0 FCREADMICRO3 permet d'accéder rapidement aux formats de carte mémoire les plus populaires à partir de n'importe quel ordinateur équipé d'un port USB (rendement optimal avec USB 3.0, rétrocompatible avec USB 2.0).

Permettant d'accéder rapidement aux cartes mémoire de presque tous les appareils multimédias portables (appareils photo numériques, lecteurs MP3, etc.), ce lecteur de carte polyvalent prend en charge les types de carte les plus populaires, dont :

- Secure Digital (SD)
- MultiMedia Card (MMC)
- Mini-SD, Micro-SD/SDHC (T-flash)
- SDHC
- SDXC
- RS-MMC
- Mobile-MMC et MMC-micro

- Memory Stick (MS)
- Memory Stick PRO (MS-PRO)
- MS Duo
- MS-PRO Duo
- Memory Stick XC
- Micro-MS (M2)
- MSPRO-HG Duo mode 8 bits

Accessoire idéal pour ordinateur de bureau ou portable, ce lecteur de carte mémoire pouvant se loger dans une poche est léger, portable et bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Les utilisateurs/voyageurs mobiles qui ont besoin d'un lecteur de carte compact et léger, suffisamment petit pour se loger dans une poche.
- Pour les photographes qui ont besoin de transférer régulièrement des fichiers de la carte mémoire de leur caméra à un ordinateur
- Transfert de fichiers à partir de et vers toute une variété de périphériques portables qui utilisent des formats de carte mémoire différents

Features

- Interface hôte USB 3.0 haute vitesse, avec prise en charge de vitesses de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s
- Prend en charge Secure Digital (SD), MultiMedia Card (MMC), Mini-SD, Micro-SD/SDHC (T-flash), SDHC, SDXC, RS-MMC, Mobile-MMC et MMC-micro, Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS-PRO), MS Duo, MS-PRO Duo, Memory Stick XC, Micro-MS (M2) et MSPRO-HG Duo mode 8 bits
- Design ultra compact et léger
- Alimentation directe par le port USB.
- Installation prêt-à-l'emploi et compatibilité remplacement de disques à chaud.

Matériel	Warranty	2 Years	
	ID du chipset	Realtek - RTS5307	
	Interface	USB 3.0	
	Type de bus	USB 3.0	
Performance	Type de carte mémoire	Carte multimédia HS-MMC, HC-MMC (High Speed/High Capacity Multimedia Card) M2 (Memory Stick Micro) Memory Stick microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo MS Micro (Memory Stick Micro) MSXC (Memory Stick eXtended Capacity) RS-MMC (carte multimédia de taille réduite) SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card) SDHC (Secure Digital High Capacity) SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)	
	Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s	
	Connecteur(s)	Ports externes	1 - MicroSD Femelle 1 - Slot pour carte Memory Stick/Memory Stick Pro Femelle 1 - Slot SD/MMC Femelle
		Types de connecteur	1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle
	Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
	Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
	Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative < 80 %
		Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
		Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
Hauteur du produit		0.6 in [15 mm]	
Largeur du produit		0.9 in [23 mm]	

	Longueur du produit	2.8 in [72 mm]
	Poids du produit	0.5 oz [15 g]
	Type de boîtier	Plastique
Informations d'emballage	Poids brut	3.1 oz [89 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur de lecteur de carte mémoire multimédia USB 3.0 1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.