

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony 9001K - BP coup de poing non lum.- clips.- rouge - Ø30 - rond - 1F+1O

9001KR4RH13

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 sept. 2023

⚠ Fin de service imminente: 31 déc. 2050

⚠ Arrêt de fabrication consulter si stock

Statut commercial: Arrêt de fabrication consulter si stock

Principales

Gamme de produit	Harmony 9001K
Type de produit ou équipement	Bouton-poussoir
Nom de l'appareil	K
Type de commande	rappel à ressort
Profil de fonctionnement	Rouge coup de poing Ø 35 mm
Informations complémentaires pour le fonctionnement	Plastique à crans

Complémentaires

Matériau de la collerette	Métal
Diamètre de fixation	30 mm
Source lumineuse	sans
Source lumineuse	Sans
Alimentation du bloc lumineux	Sans alimentation
Type et composition des contacts	1 F/O
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier
Position de fonctionnement	Toutes positions
[Ie] courant assigné d'emploi	10 A, AC-15 10 A, DC-13
Fonctionnement des contacts	Standard
Présentation du produit	Produit complet
Couleur de la capsule/cabochoon	Rouge
Profil de fonctionnement	Coup de poing Ø 35 mm
Type de commande	Rappel à ressort
Dimension	30 mm

Environnement

Certifications du produit	CSA LR 25490 classe 3211 03 NEMA CE fichier UL E42259 CCN NKCR
Degré de protection NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,588 cm
Largeur de l'emballage 1	9,144 cm
Longueur de l'emballage 1	4,572 cm
Poids de l'emballage (Kg)	136,078 g

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Oui

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Numéro SCIP

Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation

Non

Use Again

Réemballer et réusiner


Profil de circularité

[Informations de fin de vie](#)

Reprise

Non

Label DEEE

 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.