

Mini USB-C naar DisplayPort 1.4 Adapter - 8K 60Hz/4K USB-C naar DP Video Converter met Sleutelhanger - USB Type-C DP Alt Mode (HBR3/HDR/DSC) naar DP Dongle - TB3 Compatibel

Productcode: CDP2DPFC



Deze compacte USB-C™ naar DisplayPort™ adapter biedt een ultramobile oplossing om uw USB Type-C laptop of apparaat op een 8K of 4K DP monitor of scherm aan te sluiten. De adapter is uitgerust met een verwijderbare sleutelhanger die eenvoudig aan uw laptop- of projectortas kan worden bevestigd en zorgt voor maximale mobiliteit.

Voor extra comfort is deze USB-C adapter ook beschikbaar met een Mini DisplayPort, HDMI of VGA uitgang.

Deze lichtgewicht USB-C naar DP schermadapter kunt u eenvoudig meenemen waar u ook heen gaat. Hij kan gemakkelijk aan uw draagtas worden bevestigd en is klein genoeg om in uw broekzak weg te steken. Ideaal dus voor BYOD (Bring Your Own Device) applicaties op kantoor of voor mensen die veel onderweg zijn en direct verbinding moeten kunnen maken zonder zorgen.

Het is de perfecte oplossing voor:

- het geven van presentaties met hoge resolutie op kantoor of op verplaatsing
- het verbinden van uw smartphone of tablet met een DisplayPort monitor
- hotdesk of flexdesk omgevingen

Deze adapter met sleutelhanger kan u makkelijk aan elke tas, kledingstuk of sleutelbos bevestigen zodat u niet langer hoeft te lopen zoeken naar een adapter op het moment dat u er één nodig heeft. Indien gewenst is de sleutelhanger ook eenvoudig te verwijderen. Bovendien beschikt de adapter ook over een geïntegreerde 3,3 cm flexibele kabel die omheen de adapter kan worden gevouwen zodat deze nooit in de weg steekt.

Om een probleemloze verbinding te garanderen, werkt deze videoadapter met al uw Mac en Windows USB Type-C apparaten en is ook compatibel met Thunderbolt 3™. U kan deze adapter zeer eenvoudig installeren zonder dat aanvullende software of stuurprogramma's nodig zijn.

De CDP2DPFC heeft 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Maak verbinding met bijna iedere 4K of 8K DisplayPort monitor als u op kantoor of onderweg bent
- Sluit uw met USB-C uitgevoerde tablet or smartphone aan op een groter scherm
- Sluit een tweede scherm aan op uw werkplek

Eigenschappen

- **HIGH PERFORMANCE:** USB-C naar DisplayPort 1.4 (32,4 Gbps) adapter compatibel met HDR/DisplayHDR, HBR3, Display Stream Compression (DSC), HDCP 2.2/1.4; 8K 60Hz (7680x4320), 5K 60Hz, 4K 120Hz & 1080p
- **COMPACT DESIGN:** Deze lichtgewicht USB-C naar DisplayPort adapter is zeer geschikt om overall mee naartoe te nemen | korte kabel met DP connector die flexibel omheen de adapter plooit en verwijderbare sleutelhanger
- **COMPATIBILITEIT:** Dell XPS, Precision & Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon & Extreme, Microsoft Surface Book & Surface Laptop 3, MacBook Pro, TB3 MacBook Air, HP EliteBook, Spectre & ZBook & Chromebook
- **GETEST EN GEVERIFIEERD:** USB-C naar DisplayPort videoconverter (male to female), compatibel met vele 8K, 4K en 1080p DP monitors/schermen van merken zoals Dell Ultra Sharp, Samsung, Asus ProArt, Acer & LG
- **GEBRUIKSVRIENDELIJK:** USB C naar DP adapter dongle ondersteunt plug & play installatie zonder stuurprogramma's en is compatibel met macOS, Windows 10, Linux & Chrome OS; geschikt voor elk USB Type-C (DP Alt Mode) of Thunderbolt 3 apparaat

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
AV-ingang	USB-C
Poorten	1

	AV-uitgang	DisplayPort
	Audio	Ja
<hr/>		
Prestaties		
	Video Revision	DisplayPort 1.4
	Ondersteunde resoluties	7680 × 4320 (8K) / 60Hz Additional resolutions and refresh rates may be supported
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Audiospecificaties	DisplayPort - 7.1 kanaals audio
<hr/>		
Connector(en)		
	Connector A	USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
	Connector B	DisplayPort
<hr/>		
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	Uw USB-C apparaat moet DisplayPort over USB-C (DP Alt Mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken
<hr/>		
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	5-90% RV (niet-condenserend)
<hr/>		
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Kunststof
	Lengte product	1.3 in [32.0 mm]
	Breedte product	1.9 in [48 mm]

Hoogte product	0.6 in [14 mm]
Gewicht product	0.6 oz [18 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	3.5 in [90 mm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.8 in [20 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.8 oz [21.5 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB-C naar DisplayPort adapter - 4K 60Hz
-------------	--

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

