



Rostfreies Vordach 304L für
PanelSeT SM, Scotch Brite finish,
für Gehäuse B1000xT300 mm

NSYSCMX10030

EAN Code: 3606489676995

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie	Gehäusezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Überdachung
Anwendung	Mehrzweck
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT PanelSeT SMX
Für die Nennmaße des Gehäuses	-
Montageort	Auf der Oberseite des Gehäuses
Geräteaufbau	1 Überdachung Befestigungselemente

Zusatzmerkmale

Menge pro Satz	Satz à 1 Stück
Material	Edelstahl 304L
Farbe	Grau (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit	Scotch-Brite® brushed
Befestigungsmodus	Durch 4 Schrauben - Schraubentyp M6 - die gleiches Löcher wie die Kranösen Ort
Höhe	42 mm
Breite	1008 mm
Tiefe	322 mm
Dicke	1,5 mm
Produktgewicht	6,9 kg
Montagedurchmesser	8 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,500 cm
VPE 1 Breite	36,000 cm
VPE 1 Länge	111,000 cm
VPE 1 Gewicht	6,630 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	10

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Höhe	64,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	76,500 kg

Vertragliche Gewährleistung

Coverage	Kernprodukt
Gewährleistung	18 months

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

 Umweltbilanz	
Veröffentlichung von Umweltinformationen	Produktumweltprofil
Use Better	
 Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Use Again	
 Reproduktion	
Kreislaufwirtschaftsprofil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	No