

Dell EMC AOC-SFP-10G-3M compatibel - SFP+ optische kabel - actief 10 GbE - AOC glasvezel - 3 m

Productcode: AOC SFP10G3ME



De AOC SFP10G3ME is een Dell EMC AOC-SFP-10G-3M compatibel glasvezel SFP+ transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Dell EMC™ switches en routers. Dit product levert betrouwbare 10 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 10GBASE-AOC conform netwerken, op een maximale afstand van 3 m.

Technische specificaties:

- Golflengte: 850nm
- Maximale data overdrachtssnelheid: 10 Gbps
- Type: multimode
- Verbindingstype: MPO connector
- Maximale overdrachtsafstand: 3 m
- MTBF: 45,017,120 uren
- Stroomverbruik: 1,2 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J

Ontworpen voor high-speed verbindingen, deze glasvezel kabel met laag vermogen en lage latentie is ideaal voor toepassingen zoals directe netwerkschakel- of serververbindingen in en tussen racks.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Dell EMC AOC-SFP-10G-3M
- SFP kabels van StarTech.com hebben levenslange garantie
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Hot-swappable met glasvezelmodules
- Laag energieverbruik wat minder is dan 1,2 W

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Dell EMC
Type kabel	Active Optical Cable

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps
Golflengte	850nm
Glasvezelmodus	Full-Duplex
DDM	Ja
Compatibele netwerken	10 Gbps
MTBF	19,083,969 hours
Vermogensopname	< 1.2W

Connector(en)

	Connector A	1 - SFP+
	Connector B	1 - SFP+
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Vochtigheid	0% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Lengte product	118.1 in [300.0 cm]
	Breedte product	0.6 in [1.4 cm]
	Hoogte product	0.5 in [1.2 cm]
	Gewicht product	2.3 oz [64 g]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	12.8 in [32.4 cm]
	Breedte Verpakking	9.7 in [24.7 cm]
	Hoogte Verpakking	3.9 in [10 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	3.2 oz [90 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - SFP+ Cable
Garantiebepalingen		
	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.