

## 快速标记条 - ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




快速标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：5.1 x 10.5 mm

### 优势

- ✓ 可根据需要提供其它的针距
- ✓ 标记服务：菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有扁平式标记条
- ✓ 多位标记条安装简单，如有需要也可方便地取下
- ✓ ZB横向扁平式标记条系统是标记带垂直和水平标记槽的组合式端子和电子模块的解决方案
- ✓ 未标记的标记条可以按需用手或绘图仪标记

### 关键商业数据

|           |   |
|-----------|---|
| 包装单位      | 10 STK  |
| 最小订货量     | 10 STK  |
| GTIN      | <br>4 017918 015473 |
| GTIN      | 4017918015473   |
| 海关税则号     | 3926909090  |
| Sales Key | BG2112  |

### 技术数据

#### 尺寸

|        |      |
|--------|------|
| 厚度 (a) | 5 mm |
|--------|------|

#### 环境条件

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 环境温度 (运行) | -40 °C ... 100 °C |
|-----------|-------------------|

#### 概述

|      |               |
|------|---------------|
| 注意事项 | 可使用CMS打印机打印标识 |
| 颜色   | 白色            |
| 型号   | 高             |
| 材质   | 不含硅及卤素        |

# 快速标记条 - ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004

## 技术数据

### 概述


|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| 阻燃等级, 符合UL 94 | V2                          |
| 标识材料          | PA                          |
| 耐摩擦度          | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|               | DIN VDE 0611                |
| 标签数           | 10                          |
| 每排单独标记数       | 10                          |
| 标记条数目         | 10                          |
| 标记安装类型        | 卡接到高型标记槽                    |

### 标准和规范

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| 耐摩擦度          | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|               | DIN VDE 0611                |
| 阻燃等级, 符合UL 94 | V2                          |

## 产品图

示意图



## 分类

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 24190208 |
| eCl@ss 4.1 | 24190208 |
| eCl@ss 5.0 | 27149103 |
| eCl@ss 5.1 | 27141100 |
| eCl@ss 6.0 | 27141100 |
| eCl@ss 7.0 | 27141137 |
| eCl@ss 8.0 | 27141137 |
| eCl@ss 9.0 | 27141137 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000761 |
|----------|----------|

## 快速标记条 - ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004

### 分类

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC000761 |
| ETIM 4.0 | EC000761 |
| ETIM 5.0 | EC000761 |
| ETIM 6.0 | EC000761 |
| ETIM 7.0 | EC000761 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11     | 39121410 |
| UNSPSC 12.01  | 39121410 |
| UNSPSC 13.2   | 39131505 |

### 附件

#### 附件

#### 标记架

料盒插件 - CMS-P1-M/ZB - 5144699



塑料料盒插件，适用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK。用于放置22个快速标记条