



Presentazione

Gamma	Odace
Tipo prodotto	Presa
Presentazione del dispositivo	Mechanism with fixing frame and central plate
Numero di prese	1
Tipo di imballo	Paint cover
Numero di morsetti	4

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Incasso
Configurazione poli di uscita	2P + E
Schermo	With shutter
Descrizione presa standard	Pin earth
Outlet standard deviation	Francese
Tipologia fissaggio	Con viti
Colore	Sustainable white
Finitura superficie	Dotted finish
Corrente nominale	16 A
Tensione nominale di esercizio [ue]	250 V
Tipo di rete	CA
Frequenza di rete	50 Hz
Durata servizio [cicli]	5000 cicli
Durata elettrica	5000 cicli
Collegamenti - morsetti	Terminali senza viti
Forma della testa della vite	Pozidriv No 1
Capacità di connessione a serraggio	1 x 1,5...2 x 4 mm ² per rigido cavi 1 x 1,5...2 x 4 mm ² per A trefolo cavi 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² per flessibile cavi
Lunghezza di spelatura fili	12 mm
Materiale	ASA + PC: copertura meccanismo PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame PC (policarbonato) GF10 FR: carcassa
Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	45 mm
Profondità di incasso	29 mm

Peso netto	0,0467 kg
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Temperatura di stoccaggio	-5...50 °C
Resistenza dielettrica	2000 V
Temperatura ambiente	5...35 °C
Norme di riferimento	NF C 61-314
Certificazioni prodotto	LCIE: NF 603138 NF
Grado di protezione IK	IK04
Grado di protezione ip	IP21 D

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
RoHS exemption information	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio