

Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva Fix - attache fils et conduits à vis cruciforme - Ø18-22mm

2190042

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Thorsman
Type de produit ou équipement	Agrafe vissée
Nom de l'appareil	TCS
Application de l'appareil	Installation de câble rond
Équipement fournis	Vis
Nuance de la couleur	Noir (NCS S 9000-N)
Quantité par lot	Lot de 50

Complémentaires

Type d'installation	Intérieur/extérieur
Support de montage	Plafond Mural
Forme de la tête de vis	À encoche transversale
Forme de tournevis	Cruciforme Philips n° 2
Type de câble	18...22 mm câble rond
Longueur	41 mm
Profondeur d'encastrement	23 mm
Diamètre de la vis	5 mm
Matière	PP (polypropylène): clip Électrozingué acier, C3: vis
Poids du produit	0,0056 kg

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40...80 °C
Caractéristique d'environnement	Résistant aux UV

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	9,000 cm
Largeur de l'emballage 1	9,300 cm
Longueur de l'emballage 1	0,270 cm
Poids de l'emballage (Kg)	6,000 g

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	9,000 cm
Largeur de l'emballage 2	9,300 cm
Longueur de l'emballage 2	13,500 cm
Poids de l'emballage 2	300,000 g

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

🗑️ Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Longer

🕒 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

♻️ Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui