

大功率存储设备 - QUINT-BAT/24DC/ 7.2AH - 2866352

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



电源存储设备，铅质AGM, VRLA技术，24 V DC，7.2 Ah。通过针式电缆插头连接，14 mm。

产品描述

QUINT-BAT – 采用铅AGM技术的功率存储设备，可确保最大的缓冲时间。



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 017918 959753
GTIN	4017918959753
海关税则号	8507200000
Sales Key	CMUP43

技术数据

尺寸

宽度	164 mm
高度	156 mm
深度	110 mm

环境条件

保护等级	IP20
环境温度 (运行)	0 °C ... 40 °C
环境温度 (存放/运输)	0 °C ... 40 °C

输入数据

额定输入电压	24 V DC
--------	---------

输出数据

额定输出电压	24 V DC
输出电流 $I_{\max}$	50 A

大功率存储设备 - QUINT-BAT/24DC/ 7.2AH - 2866352

技术数据

输出数据

并连	是，用于延长缓冲时间
串连	否
输出熔断器	2x 25 A

概述

IQ技术	否
净重	6 kg
存储介质	7.2Ah电池
保护等级	III
	IP20

标准和规范

造船工业许可	DNV GL (EMC A), ABS
--------	---------------------

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 3
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

分类

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27040603
eCl@ss 4.1	27040603
eCl@ss 5.0	27040603
eCl@ss 5.1	27040600
eCl@ss 6.0	27040600
eCl@ss 7.0	27050403
eCl@ss 8.0	27050403
eCl@ss 9.0	27050403

ETIM

ETIM 2.0	EC000382
ETIM 3.0	EC000382
ETIM 4.0	EC000357
ETIM 5.0	EC000357
ETIM 6.0	EC000357
ETIM 7.0	EC000357

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211510
UNSPSC 7.0901	39121011
UNSPSC 11	39121011

大功率存储设备 - QUINT-BAT/24DC/ 7.2AH - 2866352

分类

UNSPSC

UNSPSC 12.01	39121011
UNSPSC 13.2	26111715

认证

认证

认证

ABS / GL / ABS / EAC / EAC

防爆认证

认证详情

ABS	http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/	15-HG1369922-PDA-DUB
-----	---	----------------------

GL	 https://approvalfinder.dnvgl.com/	20582-04 HH
----	---	-------------

ABS	http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/	15-HG1369922-PDA
-----	---	------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU C- DE.A*30.B.01082
-----	---	--------------------------

附件

附件

保险丝

保险丝 - SI FORM C 25 A DIN 72581 - 0913757



插拔式保险丝插座，C类，颜色编码：白色，额定电流：25 A ...

大功率存储设备 - QUINT-BAT/24DC/ 7.2AH - 2866352

附件

保险丝 - FUSE 25A/32V ATOF - 2908366



保险丝，标称电流：25 A，长：19.1 mm，宽：5 mm，高：18.8 mm

组装适配器

安装适配器 - QUINT-ADAPTER/4 - 2866857



安装在35mm导轨上的QUINT-BAT/24DC...安装适配器

蓄电池

不间断电源备用电池 - UPS-BAT-KIT-VRLA 2X12V/7,2AH - 2908234



备用电池，用于UPS-BAT/VRLA...大功率存储设备