

7 Port kompakter USB 3.0 Hub mit eingebautem Kabel

Product ID: ST73007UA



Dieser kompakte 7-Port-USB 3.0-Hub passt hervorragend zum eleganten Design Ihres MacBooks. Das elegante, silberfarbene sandgestrahlte Gehäuse passt hervorragend zu Ihrem Apple-Laptop. Und da der Hub über ein solides Aluminiumgehäuse verfügt ist er leicht und strapazierfähig und somit ideal für unterwegs oder den Schreibtisch geeignet.

Erweitert Ihre Verbindungsmöglichkeiten und sieht auch noch gut aus

Mit diesem hochwertigen USB-Hub im Apple-Stil können Sie ganz einfach die Verbindungsmöglichkeiten Ihres MacBooks erweitern. Er bietet sieben USB 3.0 (auch als USB 3.1 Gen 1 bekannt)-Anschlüsse in einem kompakten Gehäuse. Durch mehr Anschlüsse ist die Skalierbarkeit zum Anschließen zusätzlicher USB-Geräte gegeben. Zudem können Sie Geräte angeschlossen lassen, sodass sie sofort einsatzbereit sind, wenn Sie sie brauchen.

Der 7-Port-USB 3.0-Hub sieht dank der silberfarbenen sandgestrahlten Oberfläche ebenso elegant und modern aus wie Ihr MacBook, Ultrabook oder Laptop.

Der Hub ist mit einem integrierten Kabel ausgestattet, das mit 98 cm länger als bei den meisten herkömmlichen Hubs ist. Das längere Kabel ermöglicht die Flexibilität, den Hub und die Geräte genau nach Ihren Wünschen zu platzieren und sicherzustellen, dass der Hub unabhängig davon, wo sich der USB 3.0-Anschluss befindet, an Laptop oder Tablet angeschlossen werden kann.

Kompakt und robust

Der kompakte Hub ist mit sieben Anschlüssen ausgestattet. Anders als bei anderen USB 3.0-Hubs, bei denen die vielen Anschlüsse eng beieinander liegen und somit das Anschließen mehrerer Geräte an benachbarten Anschlüssen schwierig ist, bietet dieser Hub ausreichend Platz zwischen den einzelnen Anschlüssen. Dank des zusätzlichen Platzes zwischen den Anschlüssen können Sie Geräte und Kabel mit längeren Steckern anschließen, ohne das kompakte Design des Hubs zu beeinträchtigen.

Das robuste Aluminiumgehäuse bietet zuverlässigen Schutz, sodass der Hub sich hervorragend für unterwegs eignet, z. B. für den Weg zwischen Heim und Büro. Da dieser kompakte Hub nur minimalen Platz auf dem Schreibtisch einnimmt, können Sie ihn in Hotdesk- oder BYOD (Bring Your Own Device)-Umgebungen einsetzen.

Sparen Sie Geld und Zeit

Der benutzerfreundliche Hub ist kompatibel mit Plug and Play und Hot Swap, sodass Sie ihn schnell und ohne zusätzliche Treiber oder Software installieren können. Ein Netzadapter ist ebenfalls enthalten, sodass Sie sicher sein können, dass Sie nun praktisch jedes USB 3.0-Peripheriegerät anschließen können, sogar Geräte mit hohen Anforderungen an die Stromversorgung. Zudem können Sie den Aufwand und die Kosten für den Kauf neuer Geräte sparen, indem Sie den USB 3.0-Hub für Ihre aktuellen USB 2.0- und 1.x-Geräte nutzen.

Der ST73007UA wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Flexible Aufstellung des Hubs dank längerem Kabel, sodass eine Vielzahl von Peripheriegeräten daheim oder im Büro angeschlossen werden können
- Führen Sie den Hub auf Reisen mit, und schließen Sie überall praktisch jedes USB-Peripheriegerät an
- In Hot-Desk-Umgebungen zur Bereitstellung von USB-Hub-Zugang für mehrere Geräte

Features

- Elegant und stilvoll, mit silberfarbener, sandgestrahlter Oberfläche, die zu Ihrem MacBook passt
- Rückseitige Port-Ausrichtung für bessere USB-Geräteverwaltung und weniger Durcheinander
- Stellen Sie den Hub nach Bedarf auf dank des kompakten, leichten Gehäuses und eines integrierten längeren Kabels
- Robustes Aluminiumgehäuse bietet zuverlässige Leistung
- SuperSpeed USB-Durchsatz mit Unterstützung für bis zu 5 Gbit/s
- Verwenden Sie den mitgelieferten 20 W-Netzadapter zum Anschluss und Betrieb von USB 3.0-Geräten, die zusätzlichen Strom benötigen
- Dank Abwärtskompatibilität sparen Sie Geld, indem Sie vorhandene USB 2.0- und 1.x-Geräte nutzen
- Plug and Play- und Hot-Swap-fähig
- Bietet Überspannungsschutz

Hardware	Warranty	2 Years
	Bustyp	USB 3.0
	Chipset-ID	Genesys Logic - GL3520
	Industrienormen	USB 3.0 - abwärts kompatibel mit USB 2.0/1.1
	Ports	7
	Schnellladeanschlüsse	Nein
	Schnittstelle	USB 3.0
	USB-C-Geräteanschlüsse	Nein
	USB-C-Hostanschluss	Nein
Leistung	Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s
	Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
Steckverbinder	Steckverbindertyp(en)	7 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Stecker
	Betriebssystemkompatibilität	OS Independent; No additional drivers or software required
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	Bei Anschluss an einen USB 2.0-Hostanschluss ist die Leistung möglicherweise eingeschränkt
	System- und Kabelanforderungen	Hostcomputer mit einem USB 3.0-Anschluss
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - Strom
Strom	Ausgangsspannung	5 DC
	Ausgangsstrom	4 A
	Eingangsspannung	100 ~ 240 AC
	Eingangsstrom	0.6 A
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	H
Stromverbrauch	20	
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Feuchtigkeit	10%~90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
	Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Silber & Weiß
	Formfaktor	Desktop

	Gehäusetyp	Aluminium und Kunststoff
	Kabellänge	38.6 in [980 mm]
	Produktbreite	1.5 in [37 mm]
	Produktgewicht	4.3 oz [122 g]
	Produktgröße	0.7 in [18 mm]
	Produktlänge	7.2 in [183 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	16.6 oz [471 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - 7-Port-USB 3.0-Hub - kompakt mit integriertem Kabel 1 - Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU)

Product appearance and specifications are subject to change without notice.