


Fiche technique du produit

Spécifications



Reconditionné -Unica- support de fixation 2mod avec protection de chantier-zamac

NU7002CW

 Cette option circulaire permet d'éviter 0.251 kg de CO₂ par rapport au produit linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	New Unica
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de fixation
Type de produit ou équipement	Support de fixation
Nombre de modules	2 modules (1 poste)
Nombre de postes	1 poste
Mode de fixation	Vis ou griffes

Complémentaires

Equipement fournis	Couvercle de protection
Support de montage	Universal
Matière	Zamak
Normes	CEI 60884-1 CEI 60669-1
Profondeur	11,2 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	75 mm
Poids du produit	0,033 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant à l'hexane

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,200 cm
Largeur de l'emballage 1	7,500 cm
Longueur de l'emballage 1	7,500 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids de l'emballage (Kg)	40,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	30
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,388 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire	0.3 kg CO2 eq.
--	----------------

Use Better



Matières et Substances

Numéro SCIP	59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again



Réemballer et réusiner

Reprise	Oui
---------	-----

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

