

MARTCARE® M Series

Masque coque jetable MARTCARE® M Series - Boîte de 10 - M32 - FFP3V / BEH130-002-A00



DESCRIPTION

La gamme Martcare® offre une solution économique, avec une sélection simple d'EPI faciles à utiliser, sous réserve des tests de lots rigoureux et des procédures de conformité applicables à l'ensemble de la gamme d'EPI JSP.

OPTIONS

Masque coque jetable MARTCARE® M Series - Boîte de 10 - M22 - FFP2V (BEH120-002-A00)

Masque coque jetable MARTCARE® M Series - Boîte de 10 - M32 - FFP3V (BEH130-002-A00)

Masque coque jetable MARTCARE® M Series - Boîte de 20 - M21 - FFP2 (BEG120-002-B00)

Masque coque jetable MARTCARE® M Series - Boîte de 20 - M31 - FFP3 (BEG130-002-B00)

NORMES

EN 149



INFORMATIONS TECHNIQUES

Classification
FFP3 (Pièce faciale filtrante anti-particules avec valve)

Usage
NR (non réutilisable)



Activated Carbon Layer
Non

Maximum Total Inward Leakage (TIL)
2%

UK Assigned Protection Factor
20



Exhalation Valve
Oui - Valve d'exhalation en polystyrène avec diaphragme en caoutchouc

Mask Material
Polypropylène



Product Weight
16g (Environ)



Filter Type
P (Protection contre les aérosols solides et liquides)



(D) Resistance to dust clogging
Oui - marquage D = passe le test facultatif de colmatage

Minimum Filtration Efficiency
99% FFP3

Nominal Protection Factor
50


Mask Design
Moulé



Nose Bridge
Moulé dans le masque

Filter Shelf Life
5 ans

CARACTÉRISTIQUES



Pont nasal avec intérieur en mousse

Une zone de mousse autour de la zone du nez du masque offre un confort et un ajustement plus ferme.



Sangles sans métal

Sangles de masque soudées par ultrasons assurant l'absence de pièces métalliques en contact avec le visage.



Valve d'expiration

Valve d'expiration à faible résistance pour une respiration facile

GAMME



TÉLÉCHARGEMENTS

 [Pack d'images \(ZIP\)](#)

 [doc-disposable-dust-masks-martcare-m-series-m32.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 26 Mar 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

