

ニッパー
ペンチ

ワイヤーストリッパー

圧着工具

ピンセット

ドライバー
レンチ

金属加工

静電気
対策品

クリーン
製品

光学機器

測定器

工具セット

ツール
ケース



B-17-BB ESDパーツケース



仕様変更品
材質が変更になりました。

フタを閉じた状態で中身が確認できます

- 外形寸法:254(W)×41(H)×185(D)mm
- 内容量:1.5L
- 重量:545g
- 材質:ABS
- 内容:B-212 内箱B×2個(仕切板16枚付)
- ESD管理値:点間抵抗 $R_p \leq 1 \times 10^{10} \Omega$



内容物が確認できる透明フタ仕様



部品の区分け、判別に便利な品名表示用見出しシール付

■交換部品

B-212 導電性内箱B



仕様変更品
材質が変更になりました。



- 仕切板8枚付属

B-222 導電性仕切板B



仕様変更品
材質が変更になりました。

- 入数:8枚




B-17 ESDパーツケース



仕様変更品
材質が変更になりました。

- カーボンレスの静電気対策されたABS製ケース。
- フタを閉じた状態で内容物を確認できます。
- 導電性ウレタンフォーム付
- ICをフォームに差し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します。

- 外形寸法:254(W)×41(H)×185(D)mm
- 内容量:1.5L
- 重量:420g
- 材質:ABS
- F-10-A×1枚付属
- ESD管理値:点間抵抗 $R_p \leq 1 \times 10^{10} \Omega$



内容物が確認できる透明フタ仕様



B-18 ESDパーツケース



- IC、MOS-ICなど、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適。
- 静電気対策されたプラスチック製のケースに導電性ウレタンフォームをセット。
- ICをフォームに差し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します。

- 外形寸法:254(W)×41(H)×185(D)mm
- 内容量:1.5L
- 重量:460g
- 材質:ポリスチレン
- F-10-A×1枚付属
- ESD管理値:点間抵抗 $R_p \leq 1 \times 10^{10} \Omega$



EP-ROM保管例

パーツ
ケース

パーツ
ケース

パーツ
キャビネット

ハンダゴテ
ハンダ


パーツ
ハンダ除去機

化学製品

メンテナンス
安全用品

B-50 パーツケース

- 内容量:2.3L
- 重量:720g(B-50-EE)
- 材質:ABS(本体)・AS(フタ)
- 外箱はB-359を使用しています。



用途・目的により、内箱を交換でき自由な組み合わせが可能です。内箱Gは薄型の2段重ね用。

フタは90度・180度の2段階で開閉できます。




B-50-EF



B-353




ロックを手前に引くだけで簡単に開けられます。

内箱の入組内容 ※内箱の寸法は内寸法です。			
品番	内箱E  仕切板8枚付 (最大22枚24小間)	内箱F  仕切板9枚付 (最大33枚36小間)	内箱G  仕切板15枚付 (最大33枚36小間)
B-50-EE	内箱E×2個入り	—	—
B-50-EF	内箱E×1個入り	内箱F×1個入り	—
B-50-FF	—	内箱F×2個入り	—
B-50-EG	内箱E×1個入り	—	内箱G×2個入り
B-50-FG	—	内箱F×1個入り	内箱G×2個入り
B-50-GG	—	—	内箱G×4個入り




B-359 外箱(B-50用)

- 外形寸法:290(W)×46(H)×220(D)mm
- 内容量:2.3L
- 重量:430g
- 材質:ABS(本体)・AS(フタ)




B-10 パーツケース

- 内容量:1.5L
- 重量:490g(B-10-AA)
- 材質:ABS(本体)・AS(フタ)
- 外箱はB-19を使用しています。


内箱の入組内容 ※内箱の寸法は内寸法です。			
品番	内箱A  仕切板5枚付 (最大11枚12小間)	内箱B  仕切板8枚付 (最大22枚24小間)	内箱C  仕切板8枚付 (最大22枚24小間)
B-10-AA	内箱A×2個入り	—	—
B-10-AB	内箱A×1個入り	内箱B×1個入り	—
B-10-AC	内箱A×1個入り	—	内箱C×1個入り
B-10-BB	—	内箱B×2個入り	—
B-10-BC	—	内箱B×1個入り	内箱C×1個入り
B-10-CC	—	—	内箱C×2個入り

B-19 外箱(B-10用)

- 外形寸法:254(W)×41(H)×185(D)mm
- 内容量:1.5L
- 重量:300g
- 材質:(本体)ABS・(フタ)AS



B-10-AB



180度に開閉出来るので小さなパーツも取り出しやすい。(2段階開閉の機能はありません。)

■ 交換部品

品番	品名	最大仕切小間数	付属品
B-351	内箱E	24	仕切板E×8
B-352	内箱F	36	仕切板F×9
B-353	内箱G	—	仕切板G×30
B-311	内箱A	12	仕切板A×5
B-312	内箱B	24	仕切板B×8
B-313	内箱C	36	仕切板C×9

※B-353は内箱Gが2個入りです。

仕切板

品番	品名	入数
B-355	仕切板E(内箱E用)	8枚
B-356	仕切板F(内箱F用)	9枚
B-357	仕切板G(内箱G用)	15枚
B-321	仕切板A(内箱A用)	5枚
B-322	仕切板B(内箱B用)	8枚
B-323	仕切板C(内箱C用)	9枚

ニッパー
ペンチ

ワイヤー
ストリッパー

圧着工具

ピンセット

ドライパー
レンチ

金属加工

静電気
対策品

クリーン
製品

光学機器

測定器

工具セット

ツール
ケース

パーツ
ケース

パーツ
ケース

パーツ
キャビネット

ハンダゴテ
ハンダ

パーツ
ハンダ除去機

化学製品

メンテナンス
安全用品

パーツキャビネット



※ 送料無料:離島・海外を除く

■ 各引出しに仕切板2枚が付属しています。 ※B-402/403除く

据置きタイプ

B-405




同サイズでESD製品もあります。


B-135

P.89

B-200



B-415



同サイズでESD製品もあります。

B-137


P.89

B-201




重ね置きタイプ

B-404



B-414




品番	引出しの種類	引出し数	重量 kg
B-405	小型 (B-108)	120	41
B-415	中型 (B-118)	70	37
B-404	小型 (B-108)	60	25
B-414	中型 (B-118)	35	23

品番	引出しの種類	引出し数	重量 kg
B-404	小型 (B-108)	60	25
B-414	中型 (B-118)	35	23


卓上タイプ

品番	引出しの種類	引出し数	重量 kg
B-413	中型 (B-118)	21	13
B-403	小型 (B-108)	24	8.9
B-402		15	6

B-413 中型引出し 3列×7段



B-403 小型引出し 3列×8段




同サイズでESD製品もあります。

B-133

P.89

B-402 小型引出し 3列×5段






■ 交換部品

B-108/118/128 引出し




品番	引出しの種類	仕切板
B-108	小型	2枚付
B-118	中型	
B-128	大型	

■ 材質: ポリスチレン




B-109/119/129 仕切板



品番	品名	入数
B-109	小型仕切板 B-108用	10枚
B-119	中型仕切板 B-118用	
B-129	大型仕切板 B-128用	5枚


■ 材質: ポリスチレン

見出しカード/カード押え



品番	品名	入数
B-108-1	見出しカード B-108用	50枚
B-108-2	カード押え B-108用	
B-118-1	見出しカード B-118用	
B-118-2	カード押え B-118用	

■ サイズ比較図(単位:mm)



- ニッパー
- ペンチ
- ワイヤー
- ストリッパー
- 圧着工具
- ピンセット
- ドライバ
- レンチ
- 金属加工
- 静電気
- 対策品
- クリーン
- 製品
- 光学機器
- 測定器
- 工具セット
- ツール
- ケース

パーツ

ケース

パーツ

キャビネット

ハンダゴテ

ハンダ

パーツ

ハンダ除去機

化学製品

メンテナンス

安全用品