

## CARACTERÍSTICAS

- Incluye 2 tipos comunes de herramientas para machos de roscar, incluidos machos de roscar de fondo y macho de roscar
- Se puede utilizar con llave giramachos o herramienta eléctrica
- Disponible en una variedad de tamaños:
- Fabricado con HSS durable
- Se suministra con tubo de polipropileno para un almacenamiento seguro

## Juego de machos de roscar de acanaladura recta BSP HSS de 1/4 pulg. RS Pro

RS Código RS: 152-176



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de

productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

## Descripción del

Presentamos los machos de roscar de acanaladura recta de acero de alta velocidad (HSS) de nuestra Marca de confianza RS Pro, una gama de herramientas para cortar roscas en material como pernos de metal. Estos machos durable son ideales para usar con una llave de grifo o taladro, proporcionando excelentes resultados para una variedad de aplicaciones. Los juegos incluyen los 2 tipos comunes de machos de roscar de acanaladura recta, incluido un macho de roscar cónico y macho de roscar inferior, lo que permite llevar a cabo una serie de tareas de roscado, desde el inicio de una rosca nueva hasta el corte de una rosca recta en cuanto el macho de roscar entra en el orificio. El macho de roscar cónico dispone de un chaflán de 4° y el macho de roscar inferior dispone de un chaflán de 23°, lo que ofrece un conjunto versátil.

Los juegos de machos de roscar de mano de 2 piezas RS Pro están disponibles en los siguientes tamaños:

152-176: BSP de 1/4 pulg

152-160: BSP de 3/8 pulg

152-378: BSP de 1/2 pulg

## Especificaciones

<b>Tamaño de rosca</b>	BSP de 1 plg
<b>Tipo</b>	Macho de roscar con acanaladura recta
<b>Estándar de rosca</b>	BSP
<b>Contenido</b>	Macho de roscar cónico y macho de roscar
<b>Número de piezas</b>	2
<b>Aplicaciones</b>	Automoción, bricolaje, fontanería

## Especificaciones mecánicas

<b>Material</b>	Acero de alta velocidad (HSS)
<b>Tamaño máximo del macho de roscar</b>	¼ pulg. BSP
<b>Tamaño mínimo del macho de roscar</b>	¼ pulg. BSP



Article No.	Manufacture Part No.	Size	Type
<a href="#">152176</a>	T11121/4BSPF	1/4BSPF x 19TPI	taper and bottom
<a href="#">152160</a>	T11123/8BSPF	3/8BSPF x 19TPI	taper and bottom