

Anciennement connu comme : MICROGARD® 2000 COMFORT - Model 129

Combinaison de protection chimique en laminé microporeux, supérieure et respirante, convenant à diverses applications.

- **Protection spécialisée :** La barrière de protection de l'AlphaTec® 2000 COMFORT Bound - Modèle 129 protège la cagoule, les bras, les jambes et l'avant du torse, offrant aux utilisateurs une protection chimique légère, résistant aux risques liquides et particulaires**.
- **Respirabilité avancée :** Le non-tissé laminé en polyéthylène microporeux de ce vêtement de protection lui confère une faible résistance à la vapeur d'eau et une grande perméabilité à l'air***, limitant ainsi le stress thermique.
- **Réduction des risques de défauts de surface :** Dépourvue de silicone, cette combinaison de protection convient également aux applications de peinture au pistolet.
- **Capacités antistatiques garanties :** Il répond également aux normes antistatiques EN 1149-5.
- **Ajustement et caractéristiques améliorés :** La coupe optimisée de cette combinaison de protection contre les produits chimiques et les passe-doigts améliorent le confort et l'utilisation, tandis que la capuche en trois parties assure une couverture adéquate, les coutures renforcées et la fermeture à glissière frontale à double sens avec rabat-tempête refermable améliorent l'aspect pratique.

**CE Catégorie III Type 5/6 protection

***EN 31092 de Ret inférieur à 15 et EN ISO 9237 de 160 L/m2-s et Ret 2



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Sciences de la vie
- Transformation des aliments
- Métallurgie


Applications

- Nettoyage et préparation de salles blanches
- Opérations de peinture dont inspection des surfaces
- Entretien et maintenance de lignes de production
- Nettoyage de sites et de machines
- Entretien de sites et de machines
- Services vétérinaires

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Barrière de protection** : Résistance aux liquides et aux particules* pour la capuche, les bras, les jambes et le torse avant
 - **Laminé microporeux avec panneau dorsal en SMS respirant** : moins de risques de stress thermique
 - **Conception sans silicone** : convient aux applications de peinture par pulvérisation
- *Protection de la catégorie III de la CE, type 5/6

Diagramme des joints



Performance Standards



TYPE 5



TYPE 6



0598



EN 1073-2



EN 1149-5

EN ISO 13688:2013



Information produit

Information produit	
Tailles disponibles	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL
Couleur	Blanc
Pays d'origine	Sri Lanka
Vue d'ensemble du conditionnement	Conditionnement individuel
Matériau du produit	Membrane polyéthylène laminée, non tissée et microporeuse (capuche, bras et jambes) et membrane polypropylène non tissée avec traitement antistatique (panneau dorsal)
Référence du produit	2000 COMFORT - Modèle 129
Vue d'ensemble des normes	CATÉGORIE III CE (Type 5, Type 6, EN 1073-2, EN 1149-5)
Type de couture	Bordées
Durée limite de stockage	5 years
Référence	W20B129

Composants de la combinaison

Composants de la combinaison	
Caractéristiques de conception	Capuche trois pans, fermeture à glissière frontale double curseur avec rabat-tempête repositionnable, passe-pouces. Capuche, poignets, taille et chevilles élastiqués. Panneau dorsal en tissu SMS perméable à l'air.

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique Ansell Healthcare Europe NV T: +32 (0) 2 528 74 00	Région Amérique du Nord Ansell Healthcare Products LLC T: +1 800 800 0444	Australie Ansell Limited T: +61 1800 337 041
Région Asie-Pacifique Ansell Global Trading Center T: +603 8310 6688	Région Amérique du Sud et Caraïbes Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. T: +52 442 248 1544 / 248 3133	

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.