

Universo	Profesional
Tipo	Mundo vertical
Familia	Conectores
Subfamilia	Conectores para las puntas de los elementos de amarre




EASHOOK OPEN

El mosquetón EASHOOK OPEN está diseñado para ser utilizado en las puntas de un elemento de amarre doble o de sujeción. El punto de conexión con cierre permite instalar directamente el mosquetón en los elementos de amarre. Así en caso de deterioro del elemento de amarre, puede ser reutilizado. La excelente sujeción en la mano y el sistema de bloqueo automático facilitan las manipulaciones en el paso de fraccionamientos.



El mosquetón EASHOOK OPEN se integra fácilmente en un elemento de amarre con absorbedor de energía ABSORBICA-Y, gracias al punto de conexión con cierre.



El mosquetón dispone de un amplio orificio de conexión con cierre que permite integrarlo fácilmente en un elemento de amarre de progresión PROGRESS ADJUST.



Para garantizar una eficacia óptima durante las maniobras, los mosquetones EASHOOK OPEN integran el sistema Keylock: sistema de unión del cuerpo y el gatillo sin muesca para evitar que el mosquetón se enganche involuntariamente al anclaje, a la cuerda, al anillo portamaterial del arnés...

Descripción breve Mosquetón con punto de conexión con cierre para elemento de amarre doble y elemento de amarre de sujeción

Argumentos comerciales

- Diseñado para ser utilizado en la punta del elemento de amarre tipo ABSORBICA-Y, PROGRESS o PROGRESS ADJUST y del elemento de amarre de sujeción tipo GRILLON.
- Mosquetón amovible:
 - Punto de conexión con cierre que permite instalar directamente el mosquetón en los elementos de amarre. En caso de deterioro del elemento de amarre, puede ser reutilizado.
 - Punto de conexión específico que favorece el trabajo según el eje mayor.
- Facilita las manipulaciones en el paso de fraccionamientos:
 - Excelente sujeción en la mano gracias a su forma ergonómica.
 - Sistema de bloqueo automático de doble acción fácil de utilizar.
 - Gran abertura para conectar fácilmente el mosquetón.
 - Sistema Keylock para evitar cualquier enganche involuntario del mosquetón.
- Perfil en H:
 - Asegura la mejor relación resistencia/ligereza.
 - Protege los marcados de la abrasión.
- Disponible también en versión color negro.

Características

- Materiales: aluminio
 - Certificaciones: CE EN 362, EAC
-

Características por referencia

Referencias	M043AA00	M043AA01
		
Sistema de bloqueo	automático	automático
Colores	gris/amarillo	negro
Peso	160 g	160 g
Resistencia eje mayor	25 kN	25 kN
Resistencia gatillo abierto	10 kN	10 kN
Abertura	25 mm	25 mm
Made in	TW	TW
Garantía	3 Años	3 Años
Pack	1	1
Embalaje estándar	20	20
EAN	3342540821903	3342540821910

Productos asociados ABSORBICA-Y versión europea
 PROGRESS
 PROGRESS ADJUST
 GRILLON