

Application


La ligne de vie tirsafe™ T3 est vendue avec un tirfor®, un câble métallique de 20 ou 30 mètres, deux connecteurs MR9, deux élingues de 2 mètres, un indicateur de tension et un absorbeur INRS.

La tirsafe™ T3 est un dispositif d'ancrage à absorption de chocs. Elle permet, grâce au tirfor®, de tendre un câble galvanisé de 8 mm à l'horizontale entre deux points.

Le tirfor® remplit trois fonctions: Indicateur de tension / amortisseur / indicateur de chute.

La tirsafe™ T3 est simple et rapide à installer et s'utilise avec le tendeur tirfor® T3 équipé d'un câble métallique galvanisé, d'un diamètre de 8 mm d'une longueur monoportée maximale de 30 m.

Une fois installée, la ligne de vie temporaire peut accueillir simultanément 3 personnes de 150 kg.



Description :

Code No.	Description	qtité mini	taille L x W x H mm	Poids kg Avec emballage	Description de l'emballage
280559	tirsafe™ 150kg 20m	1	600x400x200	17.00kg	Boite carton
276149	tirsafe™ 150kg 30m	1	600x400x200	19.31kg	Boite carton
accessoire					
006139	Tendeur tirfor™ T3	1	470X100X350	7.88kg	Boite carton
066688	Absorbeur INRS™	1	190X30X122	1.07kg	Sac pu
066858	Indicateur de tension	1	183.5Xø50	0.78kg	Sac pu
039822	Maillon rapide	1	90.5X10X46.36	0.14kg	Sac pu
279089	Elingues acier 2m	1	200X10X30	0.75kg	Sac pu
076092	Cable galvanisé 8 mm lg 20m+mr9	1	ø350x80	7.00kg	Pas d'emballage
082062	Cable galvanisé 8 mm lg 30m+mr9	1	ø350x80	9.30kg	Pas d'emballage

Normes :

- Conforme EN 795/ 2012 - EAC TC 09/2011
- Conforme EAC TC 09/2011
- Conforme CEN/TS 16415:2017 (3x150 kg)

Codes :

Designation	Nouveau code	Code Stat	Code EAN
Tirsafe™ 150kg 20m	280559	41210	3600232805595
Tirsafe™ 150kg 30m	276149	41210	3600232761495
Accessoires			
Tendeur tirfor™ T3	006139	33085	3600230061399
Absorbeur INRS™	066688	41116	3600230666884
Indicateur de tension	066858	41116	3600230668581
Maillon rapide MR9	039822	42410	3600230398228
Elingues acier 2m	279089	11290	3600232790891
Cable galvanisé 8 mm lg 20m+mr9	076092	41210	3600230760926
Cable galvanisé 8 mm lg 30m+mr9	082062	41210	3600230820620