

CH-...Chiffres\_a\_frapper

# Chiffres à frapper



MESURE, CONTRÔLE ET TRAÇAGE

## Description

Poinçons en acier au carbone, nickelés, pour marquage des aciers d'une dureté de 60 HRC.

Gravure tranchante évitant toute bavure lors de la frappe.

Caractères majuscules.

Repérage du chiffre sur le corps.

9 chiffres de 0 à 8, le 6 faisant office de 9.

Livrés en boîte plastique avec couvercle.

## Données techniques

## Caractéristiques de l'article référence : CH-3

<b>Caractère H mm</b>	3	<b>Section (mm<sup>2</sup>)</b>	8
<b>Longueur mm</b>	70	<b>Poids g</b>	260
<b>Garantie</b>	Consommable		

## Caractéristiques de l'article référence : CH-4

<b>Caractère H mm</b>	4	<b>Section (mm<sup>2</sup>)</b>	8
<b>Longueur mm</b>	70	<b>Poids g</b>	275
<b>Garantie</b>	Consommable		

## Caractéristiques de l'article référence : CH-5

<b>Caractère H mm</b>	5	<b>Section (mm<sup>2</sup>)</b>	10
<b>Longueur mm</b>	75	<b>Poids g</b>	950
<b>Garantie</b>	Consommable		

## Caractéristiques de l'article référence : CH-6

<b>Caractère H mm</b>	6	<b>Section (mm<sup>2</sup>)</b>	10
<b>Longueur mm</b>	75	<b>Poids g</b>	950
<b>Garantie</b>	Consommable		

## Caractéristiques de l'article référence : CH-8

<b>Caractère H mm</b>	8	<b>Section (mm<sup>2</sup>)</b>	13
<b>Longueur mm</b>	85	<b>Poids g</b>	950
<b>Garantie</b>	Consommable		

## Caractéristiques de l'article référence : CH-10

<b>Caractère H mm</b>	10	<b>Section (mm<sup>2</sup>)</b>	15
<b>Longueur mm</b>	90	<b>Poids g</b>	1030
<b>Garantie</b>	Consommable		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne




**Les outils Indispensables SAM 2021**

[Consulter le catalogue](#)



**Outillage 2021**

[Consulter le catalogue](#)



**Automobile 2021**

[Consulter le catalogue](#)



**Pneumatique 2021**

[Consulter le catalogue](#)



**Sécurité anti-chute 2020**

[Consulter le catalogue](#)

MESURE, CONTRÔLE ET TRAÇAGE