



## **Douilles longues 3/8" isolées 1000V**

### **ZJHL-...**

#### **SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France  
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.  
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:11:56





## DESCRIPTION

### Douilles longues 3/8" isolées 1000V

**UTILISATION** Douilles à usage manuel adaptées pour une utilisation avec clé à cliquet standard ou à verrouillage mécanique.

**CARACTÉRISTIQUES** Diamètre extérieur réduit au maximum pour une accessibilité optimale sur les installations. Acier au chrome vanadium. Douille pourvue de 4 logements de type ogive à l'intérieur du carré femelle permettant d'accueillir la bille sertie du cliquet est ainsi d'assurer un maintien sûr et efficace de l'assemblage. Présence d'une collerette pour permettre une protection électrique optimale lors de son utilisation avec un cliquet ou une rallonge.

## DONNÉES SPÉCIFIQUES

| Référence commerciale | Poids (g) | H (mm) | d (mm) | D (mm) | A (mm) | Garantie |
|-----------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|----------|
| ZJHL-8                | 40        | 65     | 23     | 16     | 8      | O        |
| ZJHL-11               | 60        | 63     | 19     | 18     | 11     | O        |

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France  
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €  
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.  
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:11:56



|         |     |    |    |      |    |   |
|---------|-----|----|----|------|----|---|
| ZJHL-9  | 60  | 63 | 18 | 15.3 | 9  | O |
| ZJHL-21 | 200 | 63 | 30 | 30   | 21 | O |
| ZJHL-13 | 80  | 63 | 20 | 20   | 13 | O |
| ZJHL-19 | 180 | 63 | 28 | 28   | 19 | O |
| ZJHL-14 | 80  | 63 | 22 | 22   | 14 | O |
| ZJHL-12 | 80  | 65 | 23 | 22   | 12 | O |
| ZJHL-20 | 185 | 63 | 30 | 30   | 20 | O |
| ZJHL-22 | 200 | 63 | 30 | 30   | 22 | O |
| ZJHL-18 | 160 | 63 | 28 | 26   | 18 | O |
| ZJHL-15 | 90  | 63 | 23 | 23   | 15 | O |
| ZJHL-10 | 60  | 65 | 23 | 16   | 10 | O |
| ZJHL-16 | 100 | 63 | 24 | 24   | 16 | O |
| ZJHL-17 | 120 | 63 | 26 | 26   | 17 | O |

#### Garantie appliquée

#### O | Garantie SAM OUTIL

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

#### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France  
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €  
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.  
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:11:56

