

# 86 03 180




## Sleuteltang tang en schroefsleutel in één gereedschap



- Vervangt een set schroefsleutel, metrisch en eenheid
- Gladde bekken voor de voorzichtige montage van oppervlakteveredelde armaturen - werken direct op chroom!
- Instelbaar schroefgereedschap
- Ook uitstekend geschikt voor het grijpen, klemmen, aandrukken en buigen van werkstukken
- Geen beschadiging van de kanten bij gevoelige armaturen dankzij de spelingsvrije drukvlakken van de bekken
- Instelling met een druk op de knop direct op het werkstuk
- Traploos klemmen van alle sleutelwijdtes tot de aangegeven capaciteit d.m.v. parallel staande bekken
- Het scharnier is gemakkelijk te verstellen waarna een gegarandeerde verbinding tot stand komt
- De slag tussen de grijpbekken maakt een snel aantrekken en losmaken van schroefverbindingen mogelijk volgens het ratelprincipe
- Hoge klemkracht dankzij 10-voudige krachtoverbrenging
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard
- Met smalle bekken - voor situaties waar een smal gereedschap nodig is

De gladde bekken grijpen, indien nodig, met hoge persdruk alle parallelle vlakken in het capaciteitsbereik en zorgen ervoor dat de sleuteltang bijna onbeperkte toepassingsmogelijkheden: bijv. voor het losmaken van contra moeren, aanpersen van lijmverbindingen, voor het breken van tegels, buigen van T-raps

<b>Artikel-nr.</b>	86 03 180
<b>EAN</b>	4003773035466
<b>Tang</b>	verchromd
<b>Benen</b>	met kunststof bekleed
<b>B2 mm</b>	8,0
<b>B3 mm</b>	12,0
<b>B1 mm</b>	5,0
<b>Instelposities</b>	13
<b>Maat</b>	180 mm
<b>Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte) inch</b>	1 3/8
<b>Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte) mm</b>	35
<b>Lengte mm</b>	180
<b>Gewicht netto g</b>	254




Sleuteltang: perfecte aansluiting zonder speling, geen beschadiging van de hoeken

Gewone steeksleutel: speling leidt tot beschadiging van de hoeken

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Snelle instelling door druk op de knop



Werken op veredelde armaturen zonder het oppervlak te beschadigen



vervangt een set schroefsleutel, metrisch en eenheid



Ideaal voor buigwerkzaamheden

Reserveonderdelen

Artikel-nr.	EAN	
86 09 180	4003773037514	Reserveonderdelenassortiment verstelling voor 86 180