

S.GRP - Douilles 1/2 6 pans OGV® Grip

Description

- Aussi efficace sur écrous neufs que sur écrous arrondis et oxydés
- Permet le desserrage d'écrous arrondis jusqu'à 80%
- Améliore grandement la prise sur l'écrou tout en le protégeant et délivre un couple très supérieur à une douille classique
- Repousse le point de ripage : sécurité augmentée, usure de l'écrou diminuée
- Evite d'abîmer davantage l'écrou arrondi et permet sa réutilisation temporaire en cas d'extrême nécessité
- Technologie brevetée
- Finition : chromée brillante

Période de garantie : Garantie à vie de l'outil (échange)



Références disponibles

S.8GRP	[S.8GRP] Douille 1/2, 6 pans OGV® Grip, 8 mm
S.10GRP	[S.10GRP] Douille 1/2, 6 pans OGV® Grip, 10 mm
S.11GRP	[S.11GRP] Douille 1/2, 6 pans OGV® Grip, 11 mm
S.12GRP	[S.12GRP] Douille 1/2, 6 pans OGV® Grip, 12 mm
S.13GRP	[S.13GRP] Douille 1/2, 6 pans OGV® Grip, 13 mm
S.14GRP	[S.14GRP] Douille 1/2, 6 pans OGV® Grip, 14 mm
S.15GRP	[S.15GRP] Douille 1/2, 6 pans OGV® Grip, 15 mm
S.16GRP	[S.16GRP] Douille 1/2, 6 pans OGV® Grip, 16 mm
S.17GRP	[S.17GRP] Douille 1/2, 6 pans OGV® Grip, 17 mm
S.18GRP	[S.18GRP] Douille 1/2, 6 pans OGV® Grip, 18 mm
S.19GRP	[S.19GRP] Douille 1/2, 6 pans OGV® Grip, 19 mm
S.21GRP	[S.21GRP] Douille 1/2, 6 pans OGV® Grip, 21 mm
S.22GRP	[S.22GRP] Douille 1/2, 6 pans OGV® Grip, 22 mm
S.24GRP	[S.24GRP] Douille 1/2, 6 pans OGV® Grip, 24 mm
S.27GRP	[S.27GRP] Douille 1/2, 6 pans OGV® Grip, 27 mm

S.8GRP	[S.8GRP] Douille 1/2, 6 pans OGV® Grip, 8 mm
S.30GRP	[S.30GRP] Douille 1/2, 6 pans OGV® Grip, 30 mm
S.32GRP	[S.32GRP] Douille 1/2, 6 pans OGV® Grip, 32 mm