

USB 3.0 naar 4K HDMI externe Multi-Monitor grafische videoadapter – DisplayLink gecertificeerd – Ultra HD 4K

Product ID: USB32HD4K



Wilt u een 4K Ultra HD-video aan uw computersysteem toevoegen? Nu kunt u genieten van de beeldkwaliteit van Ultra HD-video, zelfs als uw systeem geen native ondersteuning biedt van 4K videoweergave.

Door aansluiting van een extra 4K-scherm op uw computer kunt u uw desktop uitbreiden of spiegelen voor een grotere productiviteit. DisplayLink 4K Plug-and-Display-certificatie garandeert automatische installatie van stuurprogramma's, zodat u razendsnel kunt genieten van uw Ultra HD-scherm.


Ultra HD multitasking

Nu kunt u een 4K HDTV, scherm of projector op uw computer aansluiten, zelfs als de videokaart van uw laptop of desktop geen native ondersteuning biedt van 4K-weergave. Met de USB32HD4K USB-naar-HDMI 4K-adapter kunt u uw primaire scherm uitbreiden of spiegelen op een Ultra HD-scherm of -tv, waardoor u extra schermruimte krijgt voor het vereenvoudigen van multitasking en het maximaliseren van uw productiviteit.



Verbazingwekkende 4K-beeldkwaliteit

Met vier keer de resolutie van high-definition 1080p, zult u versteld staan van de beeldkwaliteit van een 4K-beeldscherm of -tv; met de USB32HD4K kunt de indrukwekkende beschikbare bandbreedte van een USB 3.0-verbinding optimaal benutten voor de verbazingwekkende kwaliteit van Ultra HD naar uw 4K-scherm. Bovendien is de adapter neerwaarts compatibel met 1080p-schermen, en is dus een perfecte accessoire voor applicaties thuis, op kantoor en in andere werkomgevingen.



DisplayLink 4K Plug-and-Display gecertificeerd

Installeren is nog nooit zo eenvoudig geweest. Als u deze DisplayLink Plug and Display gecertificeerde adapter aansluit op een Windows® 7-, Windows® 8- of Windows® 10-computer met internettoegang, worden automatisch de meest recente stuurprogramma's voor u gedownload en geïnstalleerd zodat u dit niet zelf hoeft te doen.

De USB32HD4K wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.



Windows 8 

Windows 7 



Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Sluit een 4K tv, beeldscherm of projector aan op uw computersysteem
- Bekijk grote of meerdere spreadsheets tegelijk verspreid over meerdere beeldschermen
- Verhoog de productiviteit door meerdere applicaties op verschillende schermen uit te voeren; check e-mails op het ene scherm, terwijl u een document op het andere bewerkt

Features

- Voeg Ultra HD 4K video-ondersteuning toe aan uw computersysteem via een beschikbare USB 3.0-poort
- Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van resoluties tot 4K
- DisplayLink 4K Plug-and-Display gecertificeerd - automatische installatie en upgrades van stuurprogramma's
- USB 3.0 hostverbinding biedt maximale bandbreedte voor 4K Ultra HD-weergave
- Inclusief USB-voeding - geen extra voeding vereist

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	AV-ingang	USB 3.0
	AV-uitgang	HDMI
	Bekabeling	HDMI
	Chipsetcode	DisplayLink - DL-5500
	Geheugen	DDR 1Gb
	Poorten	1
	USB pass-through	Nee
Prestaties	Algemene specificaties	This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
	Audiospecificaties	2-kanaals stereo
	Maximale digitale resoluties	4K x 2K @ 30Hz
	MTBF	43.341 uur
	Ondersteunde resoluties	Widescreen(16/32 bit): 3840x2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Connector A	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk
	Connector B	1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6 - 10.12, 10.14 Ubuntu 14.04, 16.04 Chrome OS™ v55+
	Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen) RAM: 4 GB of hoger Not intended for gaming
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 167°F)

	Vochtigheid	<85% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	1.8 in [45 mm]
	Gewicht product	2.3 oz [65 g]
	Hoogte product	0.6 in [15 mm]
	Kabellengte	2.5 in [63.5 mm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	7.9 in [200 mm]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	7 oz [198 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB 3.0-naar-HDMI externe videokaart
		1 - Installatie-cd voor software
		1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.