




































BOÎTES D'ENCASTREMENT	SUPPORTS UNIVERSELS	CLOISONS SÈCHES	MULTIMATÉRIAUX	MAÇONNERIE	BÉTON
1 module	 802 50 802 90 pour parois minces (1) 802 92 2x1 module pour parois minces (1)	 800 40 prof. 40 mm		 801 40 prof. 40 mm	
1 poste	 802 51 802 61 à griffe 802 69 à griffes longues 802 60 lumineux 802 62 témoin 802 91 pour parois minces (1)	 800 41 prof. 40 mm 800 51 prof. 50 mm 800 61 prof. 60 mm	 801 01 prof. 40 mm 801 21 prof. 50 mm  801 01 + 801 05 Pour montage sur moulures	 Carrées : 801 31 prof. 30 mm 801 41 prof. 40 mm 801 51 prof. 50 mm 801 61 prof. 60 mm  Ronde prof. 40 mm : 801 08 avec vis 801 09 sans vis	 819 41 prof. 58 mm 819 40 prof. 58 mm
2 postes horizontal vertical	 802 52 802 57 lumineux vert. 802 58 lumineux horiz.	 800 42 prof. 40 mm 800 52 prof. 50 mm	 801 02 prof. 40 mm 801 02 + 801 05 Pour montage sur moulures	 801 42 prof. 40 mm 2 x 801 31 prof. 30 mm 2 x 801 41 prof. 40 mm 2 x 801 51 prof. 50 mm 2 x 801 61 prof. 60 mm	 2 x 819 41 prof. 58 mm 819 42 prof. 58 mm
3 modules	 802 59	 800 49 prof. 40 mm		 801 49 prof. 40 mm	
3 postes horizontal vertical	 802 53	 800 43 prof. 40 mm 800 53 prof. 50 mm	 801 03 prof. 40 mm 801 03 + 801 05 Pour montage sur moulures	 801 43 prof. 40 mm 3 x 801 31 prof. 30 mm 3 x 801 41 prof. 40 mm 3 x 801 51 prof. 50 mm 3 x 801 61 prof. 60 mm	 3 x 819 41 prof. 58 mm
4 postes horizontal vertical	 802 54	 800 44 prof. 40 mm 800 54 prof. 50 mm		 801 44 prof. 40 mm 4 x 801 31 prof. 30 mm 4 x 801 41 prof. 40 mm 4 x 801 51 prof. 50 mm 4 x 801 61 prof. 60 mm	 4 x 819 41 prof. 58 mm
Boîtes grand format	 802 64 2 x 4/5 modules 802 66 2 x 6/8 modules		 801 24 prof. 50 mm 2 x 4/5 modules 801 26 prof. 50 mm 2 x 6/8 modules		
Pour 20 et 32 A Ø85 mm		 893 48 prof. 40 mm 893 58 prof. 50 mm		 801 84 prof. 40 mm 801 85 prof. 50 mm	819 85 prof. 50 mm
Coupe feu	 802 51	 893 78 prof. 40 mm			
Pour prise rasoir Céliane				 801 55 prof. 50 mm	
Pour fixation sur chambrante				 801 70 prof. 40 mm	

(1) Montage dans boîte d'isolation Mosaic

Références en gras : Produits de vente courante habituellement stockés par la distribution
Références en rouge : Produits nouveaux

Tableaux de choix

Les boîtes d'encastrement du programme Batibox sont agréées NF.
Vous retrouverez les supports universels et les boîtes d'encastrement
du programme Batibox dans le catalogue France 2007.