

Datenblatt

5TG2554-2



DELTA line titanweiß Rahmen 4-fach Schriftfeld, senkrecht 293x80mm

Ausführung	
Produkt-Markenname	DELTA
Produkt-Bezeichnung	Rahmen
Ausführung des Abdeckrahmens flächenbündige Ausführung	Nein
Allgemeine technische Daten	
Oberflächenbearbeitung	sonstige
Werkstoff	Thermoplast
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Eignung	
Eignung zur Integration Einbauinstallation	Nein
Eignung zur Integration Geräteeinbaukanal	Nein
Eignung zur Integration Unterflurkanaldose	Nein
Eignung zur Integration Unterputzinstallation	Ja
Erscheinungsbild	
Erscheinungsbild	glänzend
RAL-Farbnummer	9010
Farbe	titanweiß
Produktdetails	
Produktbestandteil	
• Beschriftungsfeld	Ja
• Klappdeckel	Nein
Produkteigenschaft	
• halogenfrei	Ja
• transparent	Nein
Anzahl	
Anzahl der Einheiten	4
Mechanischer Aufbau	
Höhe	293 mm
Breite	80 mm
Befestigungsart	Klemmbefestigung
Einbaulage	vertikal
Material des Abdeckrahmens	Kunststoff
Approbationen Zertifikate	
allgemeine Produktzulassung	Sonstige
	Umwelt



EG-Konf.



[Bestätigung](#)

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TG2554-2>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TG2554-2>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TG2554-2

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



letzte Änderung:

04.04.2025

