

Fiche technique du produit

Spécifications



OptiLine 45, colonne mobile aluminium laqué blanc polaire 1 face 2,15 m

ISM20131P

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	OptiLine
Nom du produit	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Pôle
Type de produit	Pôle
Type de pôle	À une face
Finition de surface	Revêtement en poudre
Mode de fixation du pôle	Installation mobile

Complémentaires

Information complémentaire	Conduit flexible 2000 mm
Dimension de l'ouverture frontale	45 mm
Quantité du paquet 1 / Unité	Lot de 1
Hauteur	2150 mm
Profondeur	89 mm
Largeur	68 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 60598-2-2 CEI 1084-2-4 NF C 68-102 SS 424 10 32
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection IP	IP30

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	215,0 cm
Largeur de l'emballage 1	6,8 cm
Longueur de l'emballage 1	8,9 cm
Poids de l'emballage (Kg)	5,41 kg
Type d'emballage 2	CAR

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nb produits dans l'emballage 2	1
Hauteur de l'emballage 2	12,7 cm
Largeur de l'emballage 2	15,5 cm
Longueur de l'emballage 2	256,0 cm
Poids de l'emballage 2	5,84 kg
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	28
Hauteur de l'emballage 3	64,9 cm
Largeur de l'emballage 3	120,0 cm
Longueur de l'emballage 3	260,0 cm
Poids de l'emballage 3	199,388 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Numéro SCIP	Ce89f989-36a8-4890-9b3e-79150ca1abc2
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non